

## Аквадистиллятор Ливам АЭ-25

Дистилляторы



### Ваша цена

Розница  
**79 000 руб.**

Оптовая цена  
**67 940 руб.**



В наличии

НДС не облагается

- Тип прибора: дистиллятор
- Водосборник: надо покупать отдельно
- Производительность, л/ч: 25

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены
- Популярное

### Наличие регистрационного удостоверения

Array

## Описание

### Аквадистиллятор Ливам АЭ-25

Медицинский электрический аквадистиллятор АЭ-25 предназначен для производства дистиллированной воды путём ее нагрева электронагревателем (ТЭНами) до кипения и конденсации пара. Температура получаемого дистиллята от 40 °С до 85 °С. Качество воды соответствует требованиям ГОСТа 6709-72 «Вода дистиллированная» и статьи ФС.2.2.0019.18 «Вода для инъекций». При желании можно приобрести охладитель воды, который монтируется на корпус аквадистиллятора.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСР 2010/07649 от 01.11.2016.

Корпус и основные детали изготовлены из высоколегированной зеркальной нержавеющей стали 12Х18Н10Т. Двойная оболочка и теплозащитный кожух предохраняют персонал от тепловых ожогов при работе с аппаратом, ограничивая нагрев поверхности дистиллятора до температуры не более 45 °С.

При понижении воды в камере испарения ниже допустимого, а также при наполнении водосборника срабатывает датчик, предохраняющий электронагреватель от перегорания. Поддержание количества воды, идущей на испарение – автоматическое. Съёмная конструкция камеры конденсации над камерой испарения способствует отслеживанию накипи, простой очистке от отложений, обслуживанию и ремонту.

Аквадистиллятор АЭ-25 имеет настольное исполнение, но для экономии места его можно разместить на стену. Кронштейн приобретается отдельно.

Шланги подвода воды и сбора дистиллята, а также соединительные хомуты входят в базовый комплект.

Срок эксплуатации не менее 10 лет.

## Преимущества

- Автоматический контроль уровня воды в камере испарения.
- Автоматическая система безопасности.
- Удобство эксплуатации при минимальных затратах на обслуживание.

- К данному дистиллятору в продаже имеются нагревательные элементы (ТЭН) из нержавеющей стали.
- Низкий расход электроэнергии для получения 1 литра дистиллированной воды.
- Низкий уровень расхода воды на охлаждение для получения 1литра дистиллированной воды.
- Гарантийный срок – 24 месяца.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	Ливам
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Тип прибора</b>	дистиллятор
<b>Производительность, л/ч</b>	25
<b>Расход воды, л/ч</b>	180
<b>Удельная проводимость получаемой воды, не более, мкСм/см</b>	2-2,2
<b>Габариты, мм</b>	355×310×580
<b>Вес, кг</b>	15.6
<b>Вес в упаковке, кг</b>	20
<b>Габариты в упаковке, см</b>	450×390×720
<b>Электропитание, В</b>	380
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	15600
<b>Страна производства</b>	Россия

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.