

Аквадистиллятор СЗМО АДЭа-10

Дистилляторы



Под заказ

Описание

Аквадистиллятор СЗМО АДЭа-10

Аквадистиллятор СЗМО АДЭа-10 – настенный прибор, предназначенный для получения дистиллированной воды в аптеках, больницах, лабораториях и других медицинских учреждениях. Изготавливается с кронштейнами для крепления на стене.

В качестве нагревательных элементов используются четыре медных ТЭНа мощностью 2,0 кВт, 220 В каждый. Производимая вода соответствует ГОСТ Р 58144-2018 и ФС 2.2.0020.18, обеспечивая высокий уровень очистки и безопасности.

Прибор отличается компактными размерами, удобством эксплуатации и долгим сроком службы, благодаря чему подходит для ежедневного использования в медицинских учреждениях.

Особенности

- Настенное исполнение с кронштейнами в комплекте.
- Четыре медных ТЭНа мощностью 2,0 кВт каждый.
- Производство дистиллированной воды в соответствии с ГОСТ Р 58144-2018 и ФС 2.2.0020.18.
- Компактные габариты и удобство эксплуатации.
- Надёжность и долгий срок службы, не менее 10 лет.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Производительность	10 л/ч
Температура производимой воды	от 45 до 85 °С
Расход исходной воды (при температуре ≤20 °С) для 1 л дистиллированной	12,6 – 25 л
Габариты пульта управления (Д × Ш × В)	155 × 255 × 200 мм
Срок службы	не менее 10 лет

Преимущества

- Высокая производительность – до 10 л дистиллированной воды в час.
- Настенное исполнение с кронштейнами для удобного размещения в лаборатории или аптеке.
- Использование четырёх медных ТЭНов по 2,0 кВт каждый обеспечивает быстрый нагрев и стабильную работу.
- Производимая вода соответствует стандартам ГОСТ Р 58144-2018 и ФС 2.2.0020.18.
- Компактные размеры и удобство эксплуатации.
- Долгий срок службы – не менее 10 лет.
- Энергопотребление 9 кВт обеспечивает эффективную работу без перегрузок сети.
- Простота монтажа и технического обслуживания.
- Безопасность использования благодаря контролю температуры и надёжной конструкции.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

АО Медоборудование (СЗМО)

Страна бренда

Россия

Ссылка на документы

<https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000022875.pdf>,

<https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000022875.pdf>

Габариты, мм

540 × 275 × 665

Вес, кг

20

Электропитание, В

220

Потребляемая мощность, Вт

9 000

Страна производства

Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.