

Аквадистиллятор СЗМО АДЭа-25

Дистилляторы



Под заказ

Описание

Аквадистиллятор СЗМО АДЭа-25

Аквадистиллятор СЗМО АДЭа-25 — предназначен для получения дистиллированной воды в аптеках, больницах, лабораториях и других медицинских учреждениях. Устройство изготавливается в настенном исполнении с кронштейнами в комплекте, оснащено 9 медными ТЭНами мощностью 2,0 кВт, 220 В для эффективного нагрева воды.

Производимая вода соответствует стандартам качества: дистиллированная вода — ГОСТ Р 58144-2018, очищенная вода — ФС 2.2.0020.18. Аквадистиллятор обеспечивает стабильную температуру воды от 45 до 85 °С и обеспечивает производительность 25 л/ч.

Устройство подходит для интенсивной эксплуатации, обладает надёжностью и долговечностью с сроком службы не менее 10 лет. Компактные габариты и настенное размещение позволяют экономить пространство в помещении.

Особенности

- Настенное исполнение с кронштейнами для крепления.
- Производительность 25 л/ч для интенсивного использования.
- Энергоэффективные медные ТЭНы мощностью 2,0 кВт каждый.
- Стабильный диапазон температуры воды от 45 до 85 °С.
- Соответствие стандартам ГОСТ Р 58144-2018 и ФС 2.2.0020.18.
- Надёжность и долговечность: срок службы не менее 10 лет.
- Компактные размеры и удобство эксплуатации.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Производительность	25 л/ч
Температура производимой воды	от 45 до 85 °С
Расход исходной воды на 1 л дистиллированной	12,6 – 25 л
Габариты пульта управления (Д × Ш × В)	155 × 255 × 200 мм
Срок службы	не менее 10 лет

Преимущества

- Производительность 25 л/ч для интенсивного использования.
- Настенное исполнение с кронштейнами для крепления и экономией пространства.
- Энергоэффективные медные ТЭНы мощностью 2,0 кВт каждый.
- Стабильный диапазон температуры воды от 45 до 85 °С.
- Соответствие стандартам качества дистиллированной воды ГОСТ Р 58144-2018 и ФС 2.2.0020.18.
- Надёжность и долговечность: срок службы не менее 10 лет.
- Компактные размеры аквадистиллятора и удобство эксплуатации.
- Электроуправление обеспечивает лёгкость контроля и безопасность работы.

- Система защиты и контроля предотвращает повреждение оборудования и перекрёстное загрязнение.
- Простота обслуживания и чистки благодаря доступной конструкции.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	АО Медоборудование (СЗМО)
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010002303.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010002303.pdf
Габариты, мм	650 × 385 × 910
Вес, кг	48
Электропитание, В	380
Потребляемая мощность, Вт	20 000
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.