


## Прецизионные весы OHAUS Pioneer PX223

Аналитические и лабораторные весы

Арт. 30431313



**Ваша цена**

Розница

**0 руб.**

Оптовая цена  
По запросу



Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Тип весов: прецизионные
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), г: 220
- Дискретность, г: 0,001
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 0,02
- Калибровка: внутренняя
- Класс точности: Высокий (II)

## Описание

### Прецизионные весы OHAUS Pioneer PX223

Доступные весы — точные результаты.

Весы серии Pioneer PX — это продуманное сочетание важнейших функций взвешивания и конкурентных характеристик, обеспечивающих высокую точность и повторяемость результатов в условиях исследовательских, академических и промышленных лабораторий. К отличительным особенностям весов серии PX можно отнести доступные цены, интуитивный интерфейс пользователя, двухстрочный дисплей для отображения дополнительной информации, порты USB и RS232 для эффективной передачи данных.

Нижняя часть корпуса весов изготовлена из литого металла, а держатель чашки и грузоприёмная платформа — из нержавеющей стали, что обеспечивает надёжность, практичность и долговечность.

На дисплее модели PX предусмотрена дополнительная строка для вывода информации и указаний. Интерфейс USB/RS232 упрощает подключение. Планка для снятия статических зарядов, повышающая удобство работы (входит в комплект).

Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ (Госреестр СИ): &#8470; [73104-18](#).  
Срок свидетельства: до 21.11.2023.

Режимы применения

Простое взвешивание, подсчёт количества предметов, процентное взвешивание, взвешивание животных, определение плотности.

Дисплей

Жидкокристаллический дисплей (LCD) с подсветкой; вторая строка для отображения дополнительной информации и указаний для пользователя.

Эксплуатация

Блок питания переменного тока (в комплекте).

Связь

RS232 и USB (стандартно); вывод данных с отметкой времени и даты в формате GLP/GMP.

Материалы конструкции

Металлическое основание и пластиковая верхняя часть корпуса, съёмная грузоприёмная платформа из нержавеющей стали, стеклянный защитный кожух, крюк для взвешивания под весами, скоба для противоугонного замка, блокировка калибровки и защитный чехол.

## Преимущества

### Преимущества OHAUS Pioneer PX223

- Выбираемые пользователем настройки яркости дисплея, фильтры адаптации к условиям окружающей среды, точки калибровки, параметры вывода и печати данных.
- Функции автоматического тарирования, автоматического снижения яркости дисплея, программной блокировки меню и восстановления заводских установок.
- Возможность задания идентификаторов проекта и пользователя.
- Программный индикатор перегруза / недогруза.
- Индикатор стабильности.

## Характеристики

| Параметр:                               | Показатель:  |
|-----------------------------------------|--------------|
| Артикул                                 | 30431313     |
| Бренд                                   | OHAUS        |
| Страна бренда                           | США          |
| Тип весов                               | прецизионные |
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), г  | 220          |
| Дискретность, г                         | 0,001        |
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г | 0,02         |
| Воспроизводимость (СКО), г              | 0,001        |
| Линейность, ± г                         | 0,002        |
| Калибровка                              | внутренняя   |
| Класс точности                          | Высокий (II) |
| Размер платформы, мм                    | 120          |
| Интерфейс                               | RS-232, USB  |
| Время стабилизации, с                   | 2            |
| Габариты, мм                            | 209×321×309  |
| Вес, кг                                 | 4.5          |
| Страна производства                     | Китай        |

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения

её от производителей.