

## Аппарат коротковолновой терапии IBRAMED Thermopulse Compact

УВЧ и коротковолновая терапия



### Ваша цена

Розница  
**315 467 руб.**

Оптовая цена  
**302 849 руб.**



Под заказ

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Частота колебаний, МГц: 27,12
- Режим работы: непрерывный
- Максимальная выходная мощность, Вт: 100

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

### Наличие регистрационного удостоверения

Array

## Описание

### Аппарат коротковолновой терапии IBRAMED Thermopulse Compact

IBRAMED Thermopulse Compact – это электротерапевтический аппарат коротковолновой терапии (диатермии), который генерирует радиочастотную энергию (высокая частота 27,12 МГц) в виде электромагнитного излучения, применяемого для лечения различных медицинских патологий.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСЗ 2011/10919 от 05.12.2019.

Принцип работы аппарата заключается в воздействии электромагнитной энергии на ткани тела. Он состоит из генерирующей синусоидной цепи, которая создаёт ток с частотой 27,12 МГц, и резонансного контура, который может быть настроен на ту же частоту. Thermopulse Compact генерирует электрическое и магнитное поля колебательного тока высокой частоты с переменными полями, которые оказывают физиологическое воздействие и производят благоприятный терапевтический эффект.

Используемая высокочастотная электромагнитная энергия преобразуется в тепловую энергию в форме индуцирующих токов, циркулирующих в отдельной ткани. Тепловое воздействие коротковолновой диатермии помогает процессу заживления, генерируя тепло глубоко в ткани, в результате чего достигаются множественные благоприятные эффекты.

Прибор Thermopulse Compact даёт коротковолновое излучение только в непрерывном режиме. Интенсивность тока, необходимого для лечения, зависит от ощущений пациента. Таким образом, интенсивность должна производиться от быстро ощущаемого нагревания участка ткани до небольшого ощущаемого или почти неощущаемого нагревания.

## Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

IBRAMED

Страна бренда

Бразилия

Отрасли	Реабилитация
Частота колебаний, МГц	27,12
Режим работы	непрерывный
Максимальная выходная мощность, Вт	100
Габариты, мм	340x325x870
Вес, кг	30
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	500
Страна производства	Бразилия

#### **Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.