

Автоматический проектор знаков Potec PACP-6100

Проекторы знаков и таблицы для проверки зрения



Ваша цена

Розница
89 485 руб.*

\$1,218

Оптовая цена
87 208 руб.

\$1,187

* ориентировочная цена на 07.06.2026, актуальную цену уточняйте у менеджера

НДС не облагается



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

Описание

Автоматический проектор знаков Potec PACP-6100

Автоматический проектор знаков Potec PACP-6100 – офтальмологический диагностический прибор, предназначенный для демонстрации зрительных тестов при субъективной оценке остроты зрения пациента. Устройство может крепиться на стене или устанавливаться на стол, обеспечивая гибкость размещения в условиях офтальмологического кабинета.

Прибор работает на дистанции от 2,5 до 8,0 м и оснащён пультом дистанционного управления, что позволяет врачу быстро переключать тестовые изображения без прерывания обследования. Встроенная библиотека включает более 40 тестов, в том числе специализированные варианты для детской диагностики зрения. Высокая скорость смены слайдов (0,15 с) обеспечивает комфорт пациента и эффективность работы специалиста.

Высокое оптическое разрешение (50 линий/мм) позволяет точно отображать оптопты и обеспечивает объективную оценку остроты зрения. Поточность и стабильность изображения делают прибор важным элементом современной офтальмологической диагностики.

Проектор знаков Potec PACP-6100 может работать в едином диагностическом комплексе с [автоматическим рефрактокератометром Potec PRK-6000](#), [автоматическим фороптером Potec PAV-6100](#), а также с оборудованием других производителей, поддерживающих интерфейс CANON.

Функциональные возможности

- Демонстрация стандартных таблиц для проверки остроты зрения.
- Детские тесты для оценки зрения у пациентов младшего возраста.
- Более 40 диагностических тестов.
- Быстрая смена изображений (0,15 с).
- Дистанционное управление через пульт.
- Работа на дистанции от 2,5 до 8,0 м.
- Высокое разрешение 50 линий/мм.
- Интеграция с офтальмологическими диагностическими системами Potec.

Особенности

- Возможность настенного и настольного монтажа.
- Компактный и эргономичный корпус.
- Пульт дистанционного управления в комплекте.
- Высокая скорость смены слайдов без задержек.
- Поддержка широкого набора тестов для взрослых и детей.
- Высокая точность отображения оптоптов.
- Совместимость с форопторами и авторефрактокератометрами Potec.
- Простая интеграция в офтальмологический диагностический комплекс.

Преимущества

- Высокая скорость смены тестовых изображений (0,15 с) обеспечивает комфортное и динамичное проведение диагностики зрения.
- Поддержка более 40 офтальмологических тестов, включая таблицы для взрослых и детей, расширяет диагностические возможности кабинета.
- Высокое разрешение 50 линий/мм обеспечивает чёткую визуализацию опто типов и точную оценку остроты зрения.
- Рабочая дистанция от 2,5 до 8,0 м позволяет гибко организовать пространство офтальмологического кабинета.
- Дистанционное управление с пульта повышает удобство работы врача и сокращает время обследования пациента.
- Возможность настенного и настольного монтажа обеспечивает универсальность установки в различных типах кабинетов.
- Совместимость с форопторами и авторефрактокератометрами Potec позволяет формировать единый диагностический комплекс.
- Интеграция с едиными системами управления офтальмологическим оборудованием повышает эффективность работы врача.
- Компактный и эргономичный корпус упрощает размещение оборудования в ограниченном пространстве.
- Стабильная работа и высокая надёжность конструкции рассчитаны на интенсивную эксплуатацию в медицинских учреждениях.
- Быстрая и точная смена слайдов минимизирует задержки при проведении обследования.
- Поддержка стандартных интерфейсов управления обеспечивает совместимость с различными офтальмологическими системами.

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|----------------------------------|---|
| Бренд | POTEC |
| Страна бренда | Южная Корея |
| Отрасли | Для кабинета офтальмолога |
| Ссылка на документы | https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010039585.pdf |
| Габариты, мм | 367×219×273 |
| Вес, кг | 6.6 |
| Электропитание, В | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 110 |
| Страна производства | Южная Корея |

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.