

Бидистиллятор LAUDA Puridest PD 4 D

Дистилляторы Арт. L003021



- Тип прибора: бидистиллятор
- Производительность, л/ч: 4

LAUDA

Под заказ

Наличие регистрационного удостоверения

Описание

Бидистиллятор LAUDA Puridest PD 4 D

Бидистиллятор LAUDA Puridest PD 4 D предназначен для получения особо чистого, бедного газом, стерильного и апиrogenного дистиллята для разбавления реагентов и образцов. Полученный дистиллят с проводимостью до 1,6 мкСм/см используется для стерилизации, приготовления буферных растворов, в аналитических целях и для подготовки образцов для жидкостной хроматографии. Сбор дистиллята осуществляется через отвод с пылезащитным колпаком. Внутри резервуара расположен холодильник, который при необходимости можно заменить на новый. Разгазирование CO₂ происходит в отводе холодильника.

Аппарат снабжён электронным датчиком уровня воды и электронным датчиком загрязнений, отключающим дистиллятор при сильной загрязнённости воды в испарителе первой стадии. Автоматическое отключение воды позволяет экономно использовать воду.

Все детали изготовлены из нержавеющей высококачественной стали. Корпус оцинкованный с порошковым эпоксидным покрытием. Дистиллятор можно разместить как на столе, так и на стене.

В помещении, где располагается бидистиллятор температура воздуха должна находиться в пределах от 10 °С до 40 °С.

Преимущества

Преимущества бидистиллятора LAUDA Puridest PD 4 D

- Высокое качество дистиллированной воды.
- Экономия энергии при перегонки воды.
- Электронный датчик уровня воды.
- Электронный датчик загрязнений.
- Разгазирование CO₂.
- Удобная и быстрая чистка бидистиллятора.
- Автоматическое отключение воды позволяет экономить воду.

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|-----------|-------------|
| Артикул | L003021 |
| Бренд | LAUDA |

| | |
|--|---------------|
| Страна бренда | Германия |
| Тип прибора | бидистиллятор |
| Производительность, л/ч | 4 |
| Расход воды, л/ч | 120 |
| Удельная проводимость бидистиллята, не более, мкСм/см | 1,6 |
| Габариты, мм | 550×280×570 |
| Вес, кг | 27.5 |
| Электропитание, В | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 7000 |
| Страна производства | Германия |

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.