

Бидистиллятор Ливам УПВА-5

Дистилляторы Арт. УПВА-5



Ваша цена

Розница
115 000 руб.

Оптовая цена
111 550 руб.



Под заказ

НДС не облагается

- Тип прибора: дистиллятор
- Водосборник: надо покупать отдельно
- Производительность (бидистиллят), л/ч: 5

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены
- Популярное

Наличие регистрационного удостоверения

ФСР 2010/07650 от 17.05.2010

Описание

Бидистиллятор УПВА-5

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСР 2010/07650 от 17.05.2010 г.

Настольный бидистиллятор УПВА-5 предназначен для производства особо чистой воды для лабораторного анализа (тип II) с низким содержанием неорганических, органических или коллоидных примесей. Качество производимой воды соответствует требованиям ГОСТ Р 52501-2005 «Вода для лабораторного анализа» (вода типа II) и статьи ФС 42-2620-97 ГФ XI издания «Вода для инъекций».

Корпус и основные детали изготовлены из высоколегированной зеркальной нержавеющей стали 12X18H10T (AISI 321). Разборная конструкция камеры конденсации позволяет контролировать образование накипи, а также упрощает обслуживание и ремонт оборудования.

Бидистиллятор УПВА-5 снабжён датчиком автоматического контроля уровня воды в камере испарения, предохраняющим электронагреватель от перегорания в случае понижения уровня воды ниже допустимого. Поддержание количества воды, идущей на испарение — автоматическое. При наполнении водосборника дистиллятор отключается. Встроенный охладитель позволяет получить дистиллят с температурой не более 40 °С. Объединив бидистиллятор с водосборником, можно получить единую автоматически работающую систему.

Бидистиллятор должен быть размещен в помещении, имеющем водопровод с регулировочным вентилем подачи воды, систему водоотведения (канализацию), электросеть однофазного переменного тока с номинальным напряжением 220 В 50 Гц и контур заземления. При отсутствии контура заземления электросеть должна иметь глухозаземленную нейтраль.

Срок службы — не менее 5 лет.

Преимущества

Преимущества бидистиллятора УПВА-5

- Рациональное потребление электроэнергии.
- Экономный расход питьевой воды.
- Высокое качество дистиллята.

- Многоступенчатая система очистки.
- Автоматическая система безопасности.

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|--|-------------|
| Артикул | УПВА-5 |
| Бренд | Ливам |
| Страна бренда | Россия |
| Тип прибора | дистиллятор |
| Производительность (бидистиллят), л/ч | 5 |
| Расход воды при получении бидистиллята, л/ч | 36 |
| Удельная проводимость бидистиллята, не более, мкСм/см | 0,8-1 |
| Габариты, мм | 424×417×454 |
| Вес, кг | 20 |
| Вес в упаковке, кг | 26 |
| Габариты в упаковке, см | 520×520×620 |
| Электропитание, В | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 3600 |
| Страна производства | Россия |

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.