

## Дезинфекционная камера Медоборудование СЗМО ВФЭ-2/0,9

Дезинфекционные камеры и шкафы



Под заказ

### Области применения:

- Здравоохранение

## Описание

### Дезинфекционная камера Медоборудование СЗМО ВФЭ-2/0,9

Дезинфекционная камера Медоборудование СЗМО ВФЭ-2/0,9 предназначена для дезинфекции и дезинсекции одежды, обуви, постельных принадлежностей и других вещей по паровоздушному и пароформалиновому методам, а также для дезинфекции книг по паровоздушному методу. Камера обеспечивает эффективную обработку предметов и поддержание заданных параметров температуры и влажности в процессе работы.

Конструкция камеры представляет собой сварной металлический корпус с двусторонней листовой обшивкой и термоизоляционным наполнением. Доступ в камеру осуществляется через две двери — для загрузки и выгрузки предметов. В нижней части камеры размещён парообразователь с трубчатыми электронагревателями. Пар и пары формалина или нашатырного спирта равномерно распределяются внутри камеры для обработки предметов. Камера оснащена приточно-вытяжной вентиляцией и калориферами для регулирования температуры и влажности.

Управление процессом дезинфекции может осуществляться в автоматическом или ручном режиме, с поддержанием уровня воды в парообразователе через электромагнитный клапан и датчики. Камера оборудована графическим дисплеем для контроля и регулировки параметров, а также звуковым сигналом по окончании цикла.

### Особенности

- Полностью автоматическое управление процессом дезинфекции с поддержанием температуры и влажности.
- Сохранение в памяти последних установленных параметров.
- Автоматическая заливка воды в парообразователь и поддержание её уровня с помощью электромагнитного клапана и датчиков.
- Возможность ручного режима управления.
- Графический дисплей для оперативного контроля параметров.
- Звуковой сигнал окончания процесса.
- Резиновые уплотнители дверей для герметичности рабочей камеры.
- Встроенный парообразователь с медными ТЭНами.
- Водосливной патрубок и кран для слива воды из парообразователя.

### Комплектация

- Камера с парообразователем, нагревательными элементами, предохранительной решёткой, щитом управления — 1 шт.
- Испаритель для формалина — 1 шт.
- Уплотнители коллектора — 1 шт.
- Коллектор залива воды в сборе (бачок с электромагнитным клапаном и датчиками уровня) — 1 шт.
- Вытяжной воздуховод с клапаном — 1 шт.
- Вешалка-зажим из нержавеющей стали с застёжкой 680 мм — 5 шт.
- Вешалка-зажим из нержавеющей стали с застёжкой 400 мм — 5 шт.
- Воронка с краном в сборе — 1 шт.
- Водосливной патрубок ½" — 1 шт.
- Болт М8 с шайбой 8 для крепления трубы воздуховода — 11 шт.
- Уплотнитель вытяжной трубы — 1 шт.
- Полка для книг — 1 комплект
- Ткань для влажного термодатчика (флажок) — 1 шт.

## Запасные части

- Электронагреватели: для воздуха — 1 шт.; для воды — 1 шт.
- Предохранитель 1А — 2 шт.

## Технические характеристики

| Характеристика                              | Значение                                     |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Тип камеры                                  | проходная                                    |
| Корпус камеры                               | цельносварной, неразборный                   |
| Диапазон температуры, °C                    | 40 – 98                                      |
| Точность поддержания температуры, °C        | ± 2                                          |
| Объём парообразователя, л, не более         | 15                                           |
| Время ввода в рабочий режим, мин, не более  | 20                                           |
| Управление                                  | Автоматическое и ручное                      |
| Сброс паровоздушной смеси                   | Дроссельный метод                            |
| Удаление воздуха                            | Гравитационное                               |
| Материал внутренних поверхностей            | сталь с термостойким лакокрасочным покрытием |
| Количество дверей, шт.                      | 2                                            |
| Запирающие устройства дверей, шт., не менее | 8                                            |
| Внутренний объём камеры, м <sup>3</sup>     | общий 1,89; загрузочный 1,3                  |
| Высота от основания решётки до потолка, мм  | 1 550                                        |
| Размеры внутренней камеры, Д × Ш × В, мм    | 1 310 × 710 × 1 950                          |

## Преимущества

- Полностью автоматическое управление процессом дезинфекции с поддержанием температуры и влажности на заданном уровне.
- Сохранение в памяти последних установленных параметров для повторяемости циклов.
- Автоматическая заливка воды в парообразователь и поддержание её уровня с помощью электромагнитного клапана и датчиков.
- Возможность работы в ручном режиме для точной регулировки параметров процесса.
- Графический дисплей позволяет контролировать температуру, влажность и время экспозиции в реальном времени.
- Звуковой сигнал информирует об окончании цикла дезинфекции.
- Резиновые уплотнители дверей обеспечивают герметичность рабочей камеры.
- Встроенный парообразователь с медными ТЭНами гарантирует равномерное распределение пара.
- Кран и водосливной патрубок для слива воды и конденсата.
- Две двери для удобной загрузки и выгрузки предметов.
- Приточно-вытяжная вентиляция и калориферы для поддержания оптимального климата внутри камеры.
- Прочный цельносварной корпус с двусторонней листовой обшивкой и термоизоляцией.
- Объём внутренней камеры позволяет обрабатывать большие партии одежды, обуви и постельных принадлежностей.
- Время ввода камеры в рабочий режим не более 20 минут.
- Простое обслуживание и замена расходных частей благодаря удобному доступу к элементам.
- Масса камеры 500 кг обеспечивает стабильность конструкции.
- Энергопотребление до 9 кВт при подключении к трёхфазной сети 380 В, 50 Гц.

## Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

АО Медоборудование (СЗМО)

Страна бренда

Россия

Отрасли

Для отделения стерилизации

|                           |                                                                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ссылка на документы       | <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000026312.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000026312.pdf</a> |
| Габариты, мм              | 1 390 × 1 030 × 2 020                                                                                         |
| Вес, кг                   | 500                                                                                                           |
| Электропитание, В         | 380                                                                                                           |
| Потребляемая мощность, Вт | 9 000                                                                                                         |
| Страна производства       | Россия                                                                                                        |

**Дисклеймер:**

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.