

Дистиллятор Ливам АДЭ-40

Дистилляторы Арт. АДЭ-40



Ваша цена

Розница
130 000 руб.

Оптовая цена
127 400 руб.



Под заказ

НДС не облагается

- Тип прибора: дистиллятор
- Водосборник: надо покупать отдельно
- Производительность, л/ч: 40

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

Наличие регистрационного удостоверения

ФСР 2008/03708 от 05.12.2008

Описание

Аквадистиллятор АДЭ-40

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСР 2008/03708 от 05.12.2008.

Напольный медицинский аквадистиллятор АДЭ-40 предназначен для получения качественной дистиллированной воды, соответствующей ФС 42-2619-97 «Вода очищенная» и ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная».

Принцип действия аквадистиллятора основан на конденсации пара, образующегося при кипении воды в камере испарения. Образующийся пар поступает в конденсатор, охлаждаемый водопроводной водой, а далее уже в виде очищенной дистиллированной воды попадает в водосборник. Температурой дистиллята находится в пределах от +70 °С до +85 °С. С помощью охладителя можно получить дистиллят с температурой не более +40 °С. Аппарат приобретается отдельно. Объединив дистиллятор, охладитель и водосборник вы получаете единую автоматически работающую систему.

Дистиллятор оснащён датчиком контроля уровня воды в испарительной камере, предохраняющим электронагреватель от перегорания в случае понижения уровня воды ниже допустимого. При наполнении водосборника происходит автоматическое отключение ТЕНов. Корпус и основные детали изготовлены из высоколегированной зеркальной нержавеющей стали 12Х18Н10Т (АISI 321). Разборная конструкция камеры конденсации позволяет контролировать образование накипи, а также упрощает обслуживание и ремонт оборудования.

Срок эксплуатации 8 лет.

Преимущества

Преимущества аквадистиллятора Ливам ДЭ-40

- Автоматическая система безопасности.
- Автоматический контроль уровня воды в камере испарения.
- Низкий удельный расход электроэнергии для получения 1 литра дистиллированной воды.
- Низкий уровень расхода воды на охлаждение для получения 1 литра дистиллированной воды.
- Устройства для очищения пара от капель не перегнанной воды.
- Гарантийный срок – 14 месяцев.

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|---------------------------|--------------|
| Артикул | АДЭ-40 |
| Бренд | Ливам |
| Страна бренда | Россия |
| Тип прибора | дистиллятор |
| Производительность, л/ч | 40 |
| Расход воды, л/ч | 320 |
| Габариты, мм | 700×500×800 |
| Вес, кг | 40 |
| Вес в упаковке, кг | 60 |
| Габариты в упаковке, см | 720×680×1170 |
| Электропитание, В | 380 |
| Потребляемая мощность, Вт | 2700 |
| Страна производства | Россия |

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.