

Дистиллятор Ливам ДЭ-210

Дистилляторы Арт. ДЭ-210



Ваша цена

Розница
430 000 руб.

Оптовая цена
421 400 руб.



Под заказ

НДС не облагается

- Тип прибора: дистиллятор
- Водосборник: надо покупать отдельно
- Производительность, л/ч: 210

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

Наличие регистрационного удостоверения

ФСР 2008/03707 от 05.12.2008

Описание

Аквадистиллятор ДЭ-210

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСР 2008/03708 от 05.12.2008.

Аквадистиллятор ДЭ-210 предназначен для производства дистиллированной воды из водопроводной путем её нагрева до кипения с дальнейшей конденсацией образующегося водяного пара. Температура готового дистиллята +45 °С. Качество производимой воды соответствует требованиям ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная» и статьи ФС 42-2620-97 ГФ XI издания «Вода для инъекций».

Корпус и основные детали изготовлены из высоколегированной зеркальной нержавеющей стали 12X18H10T (AISI 321). Разборная конструкция камеры конденсации позволяет контролировать образование накипи, а также упрощает обслуживание и ремонт оборудования. Дистиллятор оснащён датчиком контроля уровня воды в испарительной камере, предохраняющим нагревательные элементы от перегорания в случае понижения уровня воды ниже допустимого. При наполнении водосборника происходит автоматическое отключение ТЕНов.

Для существенного снижения количества потребляемой исходной воды возможен вариант подключения аквадистиллятора с трубным конденсатором по двухконтурной схеме, используя для охлаждения технологическую очищенную воду из оборотной технологической системы, если она присутствует в рабочем состоянии на предприятии.

Данная модель аквадистиллятора позволяет использовать для охлаждения дистиллята охлажденной очищенной воды из технологической системы замкнутого водооборота (если она присутствует на предприятии).

Срок эксплуатации 8 лет.

Преимущества

Преимущества аквадистиллятора Ливам ДЭ-210

- Автоматическая система безопасности.
- Автоматический контроль уровня воды в камере испарения.
- Низкий удельный расход электроэнергии для получения 1 литра дистиллированной воды.
- Низкий уровень расхода воды на охлаждение для получения 1 литра дистиллированной воды.

- Надёжность работы при образовании накипи на электродах.
- Устройства для очищения пара от капель не перегнанной воды.
- Электропроводность дистиллированной воды меньше.
- Гарантийный срок – 14 месяцев.

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|---------------------------|---------------|
| Артикул | ДЭ-210 |
| Бренд | Ливам |
| Страна бренда | Россия |
| Тип прибора | дистиллятор |
| Производительность, л/ч | 210 |
| Расход воды, л/ч | 1800 |
| Габариты, мм | 1195×850×1915 |
| Вес, кг | 208 |
| Вес в упаковке, кг | 290 |
| Габариты в упаковке, см | 1490×860×1250 |
| Электропитание, В | 380 |
| Потребляемая мощность, Вт | 128000 |
| Страна производства | Россия |

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.