

Двухдверный воздушный стерилизатор КасПЗ ГПД-320 ПЗ

Воздушные стерилизаторы (сухожары)

Арт. ТцБ 3.511.017-01



Ваша цена

Розница

421 200 руб.

Оптовая цена

410 400 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Воздушный стерилизатор КасПЗ ГПД-320 ПЗ

КасПЗ ГПД-320 ПЗ — двухдверный воздушный стерилизатор проходного типа, оснащённый системой принудительного воздушного охлаждения. Выполнен в напольном исполнении и предназначен для стерилизации изделий из термостойких материалов (металл, стекло, силиконовая резина) горячим сухим воздухом. Прибор подходит для стерилизации хирургических, стоматологических и других инструментов, шприцев с отметкой 200 °С, игл и стеклянной посуды. Также может использоваться для дезинфекции и сушки медицинских изделий.

Конструкция проходного типа обеспечивает загрузку и выгрузку стерилизуемых изделий с двух сторон, что удобно при организации потока стерильных и нестерильных материалов. Система эффективного принудительного охлаждения сокращает общее время цикла и обеспечивает быструю готовность инструмента к работе. Подключается к трёхфазной электросети 380 В.

Автоматические режимы

- Стерилизация при 160 ± 3 °С в течение 150 ± 5 мин;
- Стерилизация при 180 ± 3 °С в течение 60 ± 5 мин;
- Дезинфекция при 120 ± 3 °С в течение 45 ± 5 мин;
- Сушка при 85 ± 3 °С в течение любого отрезка времени.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Тип камеры	прямоугольная
Полезный объём камеры	320 л
Внутренние размеры камеры (Ш × Г × В)	600 × 650 × 900 мм
Внешние габариты (Ш × Г × В)	1055 × 1050 × 1554 мм
Масса	$244 \pm 24,4$ кг
Потребляемая мощность	до 8 кВт
Питание	380 В / 50 Гц
Температурный диапазон	50...200 °С
Время нагрева до 180 °С	не более 100 мин
Время охлаждения до 75 °С	не более 30 мин
Отклонение температуры	± 3 °С
Аварийное отключение при перегреве	205...235 °С
Количество полок стандартное / макс.	3 / 7 шт.
Наработка на отказ	менее 2500 ч
Время непрерывной работы	не менее 16 ч в сутки
Средний срок службы	8 лет
Транспортные характеристики	

Параметр	Значение
Количество мест	1
Максимальная длина	1360 мм
Максимальная ширина	1000 мм
Максимальная высота	1740 мм
Максимальный вес	350 кг
Общий вес	350 кг
Общий объём	2,3664 м ³

Преимущества

Двухдверный воздушный стерилизатор КасПЗ ГПД-320 ПЗ сочетает в себе надёжность, функциональность и безопасность, обеспечивая эффективную стерилизацию медицинского инструментария в условиях операционных и стерилизационных:

- Проходная конструкция (двухдверная) – исключает перекрёстное загрязнение между «грязной» и «чистой» зонами.
- Эффективное охлаждение – без подачи холодного воздуха на стерильный материал внутри камеры.
- Автоматическая регулировка и поддержание температуры – точный контроль условий стерилизации.
- Цифровой дисплей – отображение текущей температуры, времени и выбранной программы.
- Энергонезависимая память – хранение до 10 программ с возможностью редактирования и вызова.
- Равномерное распределение температуры по всему объёму стерилизационной камеры.
- Устройство защиты от перегрева – повышает безопасность эксплуатации.
- Платиновый датчик температуры – высокая точность измерения и надёжность работы.
- Задание времени отложенного запуска – удобство планирования стерилизационных циклов.
- Внутренняя камера и контактирующие элементы изготовлены из коррозионностойкой нержавеющей стали.
- Современный дизайн корпуса – соответствует требованиям медицинских учреждений.
- Простота в подключении и эксплуатации – не требует специальной подготовки персонала.
- Низкое энергопотребление – экономичность при длительном использовании.

Стерилизатор предназначен для эксплуатации в централизованных стерилизационных отделениях, включая операционные блоки, и обеспечивает высокий уровень надёжности, соответствующий современным стандартам инфекционной безопасности.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	ТцБ 3.511.017-01
Бренд	Касимовский приборный завод
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение, Для отделения стерилизации
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000030269.pdf
Габариты, мм	1 055 × 1 050 × 1 554
Вес, кг	244
Электропитание, В	380
Потребляемая мощность, Вт	8 000
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.