

Инфракрасный термометр Testo 830-T4

Промышленные термометры

Арт. 0560 8314_0770 ИК20400



- Измеряет: температуру
- Особенности: инфракрасный (бесконтактный), с лазерным целеуказанием
- Диапазон измерения, °C: -30...+400



Под заказ

Области применения:

- Строительный комплекс

Описание

Инфракрасный термометр Testo 830-T4

Testo 830-T4 — это универсальный ИК-термометр, который идеально подходит для быстрого и точного измерения поверхностной температуры в секторе ОВК или промышленности. Двухточечное лазерное указание позволяет точно определить размер области, в которой измеряется температура. На расстоянии 1 метра диаметр точки замера составит всего 36 мм.

ИК-термометр позволяет с точностью измерять температуру малых, труднодоступных или опасных объектов на расстоянии.

Новый процессор с улучшенным разрешением обеспечивает высочайшую точность результатов. Функция «мин./макс.» позволяет самостоятельно выбрать требуемые предельные значения. Превышение предельных значений сопровождается звуковым и оптическим сигналами, что ещё в большей степени упрощает процесс мониторинга данных.

Батарейки (типа «Крона», 9 В) хватает примерно на 15 часов работы.

Модель оснащена разъёмом для подключения внешнего зонда(т/п типа К) для контактного измерения температуры. С помощью внешнего зонда (нужно приобрести отдельно) можно измерять температуру до 1300 °C.

Особенности термометра:

- Оптика 30:1 для измерения поверхностных температур на расстоянии.
- Контактное измерение температуры с помощью внешних зондов термопар.
- Определение коэффициента излучения с помощью внешнего зонда термопары.
- Настройка верхнего и нижнего предельных значений.
- Сигнальное оповещение при превышении предельных значений.
- Подсветка дисплея.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул

0560 8314_0770 ИК20400

Бренд

Testo

Страна бренда

Германия

Отрасли

Строительный комплекс

Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/UM-00010003101.pdf
Измеряет	температуру
Особенности	инфракрасный (бесконтактный), с лазерным целеуказанием
Диапазон измерения, °C	-30...+400
Погрешность, °C	±1,5 °C (-20 ... 0 °C); ±2 °C (-30 ... -20,1 °C); ±1 °C или ±1 % от изм. знач. (в ост. диапазоне)
Разрешение, °C	0,1
Габариты, мм	190×75×38
Вес, кг	0.2

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.