

## Инфракрасный термометр Testo 835-T2

Промышленные термометры    Арт. 0560 8352



- Измеряет: температуру
- Особенности: инфракрасный (бесконтактный), с лазерным целеуказанием
- Диапазон измерения, °C: -10...+1500



Под заказ

### Области применения:

- Строительный комплекс

## Описание

### Инфракрасный термометр Testo 835-T2

Удобный инфракрасный термометр Testo 835-T2 предлагает максимальную надёжность и высочайшую точность при измерении температуры объектов на значительном расстоянии, например, в процессе мониторинга температуры продукции на производстве металлических, стеклянных и керамических изделий.

Внесён в Государственный реестр средств измерений под [№8470;51475-12](#).

4-точечный лазерный целеуказатель отмечает область замера. Оптика 50:1 позволяет получать точные результаты при измерении на значительном расстоянии, безопасность измерений даже в условиях высоких температур (до 1500 °C).

Термометр сохраняет измеренные значения температуры в памяти прибора. Можно скачать программное обеспечение Testo EasyClimate с сайта производителя и обрабатывать и хранить полученные данные на компьютере.

К термометру дополнительно можно подключить зонды для контактного измерения температуры.

## Преимущества

### Преимущества Testo 835-T2

- Быстрое и точное измерение с большого и безопасного расстояния.
- Встроенная таблица коэффициентов излучения и автоматическое определение коэффициента излучения позволяют быстро выбрать нужное значение коэффициента для различных поверхностей.
- 4-точечный лазерный целеуказатель отмечает область замера.
- Возможность долгосрочного измерения, а также анализа полученных данных с помощью внешнего ПО.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	0560 8352
Бренд	Testo
Страна бренда	Германия

<b>Отрасли</b>	Строительный комплекс
<b>Измеряет</b>	температуру
<b>Особенности</b>	инфракрасный (бесконтактный), с лазерным целеуказанием
<b>Диапазон измерения, °C</b>	-10...+1500
<b>Погрешность, °C</b>	±2,0 °C или ±1 % от изм. знач.
<b>Разрешение, °C</b>	0,1 °C (-10,0...+999,9 °C); 1 °C (+1000,0...+1500,0 °C)
<b>Габариты, мм</b>	193×166×63
<b>Вес, кг</b>	0.514
<b>Страна производства</b>	Китай

#### **Дисклеймер:**

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.