

Инфузионный волюметрический насос Mindray BeneFusion uVP

Инфузионные насосы и шприцевые дозаторы



- Тип канала: инфузионный
- Объём шприца, мл: 5-50
- Скорость инфузионного потока, мл/ч: 0,1-1000

mindray

В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

Описание

Инфузионный волюметрический насос Mindray BeneFusion uVP

Mindray BeneFusion uVP — инфузионный волюметрический насос для введения лекарственных препаратов, питательных веществ, растворов, липидов, крови и ее компонентов. Обеспечивает точное дозирование инфузий для взрослых, детей и новорожденных (при скорости введения более 0.1 мл/ч).

Конструкция насоса компактная и лёгкая, с интуитивно понятным сенсорным цветным дисплеем, возможностью регулировки контрастности и подсветки. Загрузка инфузионных комплектов проста и эффективна. Насос подходит для работы в ОРИТ, операционных, машинах скорой помощи и для энтерального введения растворов. Управление функциями осуществляется через сенсорный экран с отображением информации о состоянии инфузии, тревогах, статусе давления и функциональных кнопках.

Особенности

- Компактная и лёгкая конструкция.
- Сенсорный цветной дисплей с регулировкой контрастности и подсветки.
- Интуитивно понятный интерфейс на русском языке.
- Возможность использования любых инфузионных комплектов.
- Отображение информации о состоянии инфузии, тревогах и давлении.
- Функциональные кнопки на дисплее, включая болюсную функцию.
- Автоматическая блокировка экрана для предотвращения ненадлежащей эксплуатации.
- Крепление насоса на стойке с поворотным зажимом.
- Поддержка подключения датчика капель и защита от непреднамеренного введения болюса.
- Высокая точность инфузии и обнаружение пузырьков воздуха до 15 мкл.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Категории пациентов	взрослые, дети, новорожденные (скорость введения $\geq$ 0.1 мл/ч)
Диапазон bolus	ручной и экранный доступ
Стандарты безопасности	EN1789, IEC 60601-1-12
Уровни громкости	8 уровней
Дисплей	сенсорный цветной с регулировкой контрастности и подсветкой

Преимущества

- Компактная и лёгкая конструкция насоса для удобного размещения в ОРИТ, операционных и скорой помощи.
- Высокая точность введения лекарственных препаратов, питательных растворов, липидов, крови и ее компонентов.
- Простая и эффективная загрузка любых инфузионных комплектов без привязки к производителю.
- Управление функциями насоса через сенсорный цветной дисплей с регулировкой контрастности и

подсветкой.

- Передняя стеклянная панель обеспечивает лёгкий обзор и удобство эксплуатации.
- Отдельная кнопка «Стоп» для быстрого прекращения инфузии.
- Интуитивно понятное русскоязычное меню и экранная клавиатура для ввода информации.
- Автоматическая блокировка экрана для предотвращения ненадлежащего использования.
- Возможность крепления на стойке для внутривенных вливаний с зажимом-фиксатором и поворотной ручкой.
- Поддержка подключения датчика капель для контроля потока инфузии.
- Болюсная функция с защитой от непреднамеренного введения.
- Обнаружение пузырьков воздуха объёмом до 15 мкл.
- 8 уровней громкости сигналов тревоги для удобства работы персонала.
- Подходит для всех категорий пациентов: взрослые, дети, новорожденные (при скорости введения более 0,1 мл/ч).
- Соответствует стандартам EN1789 и IEC 60601-1-12.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Mindray
Страна бренда	Китай
Отрасли	Здравоохранение
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010036294.pdf
Тип канала	инфузионный
Объём шприца, мл	5-50
Скорость инфузионного потока, мл/ч	0,1-1000
Габариты, мм	180×90×220
Вес, кг	2
Электропитание, В	от сети 220, через адаптер 12
Потребляемая мощность, Вт	не более 40
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описание в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.