

Карманный термоанемометр Testo 405-V1

Анемометры



Ваша цена

Розница

12 562 руб.

Оптовая цена

12 352 руб.



Под заказ

Области применения:

- Строительный комплекс

С учетом НДС 22 %

- Измеряет: температуру, объёмный расход воздуха, скорость потока воздуха
- Особенности: с телескопическим зондом
- Диапазон измерения, м/с: 0...10
- Диапазон измерения, м³/ч: 0...99990

Описание

Карманный термоанемометр Testo 405

Термоанемометр Testo 405 позволяет проводить измерения скорости потока воздуха, объёмного расхода и температуры. Testo 405 идеально подходит для измерений в воздуховодах или в области некачественно герметизированных окон. Показания легко считать благодаря поворотному дисплею. Прибор поддерживает точные параллельные измерения расхода воздуха, объёмного расхода и температуры.

Testo 405 особо точен при измерении в диапазоне от 0 до 2 м/с. Таким образом Вы получаете возможность локализовывать и измерять с высокой точностью низкие скорости движения воздуха, например, сквозняки из окон.

Телескопическая трубка длиной до 300 мм позволяет проводить измерения даже в трудных для доступа местах. Диаметр трубки зонда: 16 мм. Диаметр наконечника трубки зонда: 12 мм.

Внесён в Государственный реестр средств измерений.

Работает от обычных батареек типа AAA, батарейки входят в комплект. Одного комплекта батареек (3 шт.) хватает примерно на 20 часов работы.

Преимущества

Преимущества Testo 405

- Прибор для измерения скорости потока воздуха и температуры одновременно.
- Расчёт объёмного расхода до 99990 м³/ч.
- Телескопическая рукоятка длиной до 300 мм.
- Дисплей с подсветкой.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Testo

Страна бренда	Германия
Отрасли	Строительный комплекс
Измеряет	температуру, объёмный расход воздуха, скорость потока воздуха
Особенности	с телескопическим зондом
Диапазон измерения, °C	-20...+50
Погрешность, °C	0,5
Разрешение, °C	0,1
Диапазон измерения, м/с	0...10
Погрешность, м/с	±(0,1 м/с + 5 % от изм. знач.) (0 ... 2 м/с); ±(0,3 м/с + 5 % от изм. знач.) (в ост. диапазоне)
Разрешение, м/с	0,01
Диапазон измерения, м³/ч	0...99990
Габариты, мм	490×37×36
Вес, кг	0.115
Страна производства	Германия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.