

Хирургический светодиодный светильник Mindray HyLED 730

Хирургические светильники Арт. HyLED 730



Ваша цена

Розница
924 000 руб.

Оптовая цена
 По запросу

mindray

В наличии

НДС не облагается

Наличие регистрационного удостоверения

РЗН 2014/2265 от 06.12.2021

Описание

Однокупольный потолочный хирургический светильник Mindray HyLed 730

Mindray HyLed 730 – это лёгкий однокупольный операционный светодиодный светильник. Благодаря использованию полностью электронной системы регулировки диаметра пучка хирургам не нужно приспосабливаться к изменяющейся освещенности. Светильники позволяют сохранять цветовую температуру на протяжении всего времени работы (она не изменится, даже если медперсонал случайно заслонит собой свет).

Mindray HyLed 730 отличается низким потреблением энергии, компактным малогабаритным корпусом, сравнительно небольшим весом, допускают интеграцию в систему формирования ламинарного потока воздуха. Светильник в стандартной комплектации поставляется без крепежа на потолок, крепёж заказывается дополнительно после согласования с монтажниками.

Преимущества Mindray HyLed 730

- Чрезвычайно длительный срок службы – до 40 000 часов.
- Центральное освещение обеспечивает освещенность 130 000 люкс.
- Диаметр регулируемого светового поля – 195–300 мм.
- Максимальная глубина освещаемой области – 1200 мм.
- Сверхтонкая конструкция и необычайная гибкость.
- Стандартная сенсорная панель управления.
- Встроенная камера стандартной или высокой четкости с углом поворота 330°.
- Идеальная интеграция в систему формирования ламинарного потока воздуха.
- Низкое потребление электроэнергии.
- Эргономичный и компактный дизайн.

Характеристики Mindray HyLed 730

Параметр	HyLED 730
Центральное освещение	130 000 люкс
Встроенная камера	стандартной или высокой четкости с углом поворота 330°
Эндоскопическая подсветка	6500 люкс
Низкое потребление электроэнергии	65 Вт
Количество светодиодов	24
Ослабление тени с использованием трубки	100 %
Диаметр регулируемого светового поля	195–300 мм
Диаметр купола	600 мм
Ослабление тени с использованием 1 маски + трубки	65 %
Ослабление с использованием трубки + 2 масок	50 %
Ослабление тени с использованием 2-х масок	55 %
Глубина освещаемой области	Максимум 1200 мм

Ослабление тени с использованием 1 маски 70 %

Идеальная интеграция в систему формирования ламинарного потока воздуха есть

Длительный срок службы до 40 000 часов

Сенсорная панель управления базовая

Масса Меньше 12 кг

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	HyLED 730
Бренд	Mindray
Страна бренда	Китай
Вес, кг	12

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.