

## Лабораторные весы ViBRA CJ-220ER

Аналитические и лабораторные весы



- Тип весов: лабораторные
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), г: 220
- Дискретность, г: 0,01
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 0,2
- Калибровка: внешняя
- Класс точности: Высокий (II)



Под заказ

### Описание

#### Лабораторные весы ViBRA CJ-220ER

Безупречная точность в жёстких условиях эксплуатации.

Лабораторные весы серии CJ выполнены в корпусе из нержавеющей стали с классом пылевлагозащиты IP65. Точные результаты измерений в самых жёстких условиях эксплуатации, в пыльной и влажной атмосфере. Прочный корпус устойчив к воздействию химических продуктов. Пластиковый защитный чехол на корпус весов в комплекте.

Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ (Госреестр СИ): &#8470; [57666-14](#).  
Срок свидетельства: до 05.04.2024.

Корпус из нержавеющей стали

Гладкая поверхность корпуса из нержавеющей стали отталкивает грязь, а класс пылевлагозащиты IP65 позволяет с лёгкостью мыть весы и продлевает срок их службы.

Взвешивание живого веса при минимальном времени отклика

Весы ViBRA серии CJ позволяют взвешивать животных в лабораторных условиях с использованием специальных боксов. Стабильность и скорость получения результата остаются корректными вне зависимости от характера измеряемого объекта.

Определение плотности (опция)

Определение плотности образцов с помощью весов серии CJ возможно при использовании поддонного крюка.

Автономная работа для весов в базовой комплектации (опция)

Благодаря низкому энергопотреблению весы ViBRA серии CJ могут работать от сухих батарей. Это позволяет использовать весы в местах без возможности подключения к точке электропитания и обеспечивает высокую мобильность.

Большой жидкокристаллический дисплей

Большой (высота символов 18 мм) и яркий ЖК-дисплей с подсветкой отображает информацию ярко и чётко, что обеспечивает комфортную работу даже при слабом освещении.

Функции:

- Счётный режим.
- Суммирование.
- Процентное взвешивание.
- Режим компаратора.
- Измерение плотности.
- Взвешивание нестабильных грузов.

## Преимущества

### Преимущества ViBRA CJ-220ER

Уникальные преимущества весов ViBRA с датчиком Tuning-Fork:

- Самые надёжные весы в мире — гарантия 7 лет.
- Самый быстрый вход в рабочий режим — в течение 1 минуты.
- Самая большая устойчивость к перегрузу — до 15 раз.
- Единственные точные весы, взвешивающие ферромагнитные материалы без дополнительных приспособлений.
- Самая низкая зависимость показаний от внешних вибраций и изменения температуры.

## Характеристики

| Параметр:                               | Показатель:                                                                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бренд                                   | ViBRA                                                                                                         |
| Страна бренда                           | Япония                                                                                                        |
| Ссылка на документы                     | <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00010002756.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00010002756.pdf</a> |
| Тип весов                               | лабораторные                                                                                                  |
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), г  | 220                                                                                                           |
| Дискретность, г                         | 0,01                                                                                                          |
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г | 0,2                                                                                                           |
| Калибровка                              | внешняя                                                                                                       |
| Гиря                                    | 100 г F2, 200 г F2                                                                                            |
| Класс точности                          | Высокий (II)                                                                                                  |
| Размер платформы, мм                    | 140                                                                                                           |
| Интерфейс                               | RS-232                                                                                                        |
| Защита от пыли и влаги (IP)             | IP65                                                                                                          |
| Габариты, мм                            | 208×310×87                                                                                                    |
| Вес, кг                                 | 2.2                                                                                                           |
| Страна производства                     | Япония                                                                                                        |

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.