

Логгер данных температуры и влажности Testo 176 H2

USB-логгеры Арт. 0572 1766



- Измеряет: температуру, влажность
- Особенности: 4-канальный, 2 внешних зонда, без дисплея
- Диапазон измерения, °C: -20...+70
- Диапазон измерения, % ОВ: 0...100



Под заказ

Описание

Логгер данных температуры и влажности Testo 176 H2

Testo 176 H2 – это четырёхканальный логгер данных температуры и влажности. Он оснащён двумя разъёмами для внешних зондов температуры или температуры и влажности, которые можно подобрать в соответствии с индивидуальными требованиями.

Внешние зонды необходимо приобрести отдельно.

У логгера нет дисплея, а корпус выполнен из металла (уровень защиты от воды и пыли IP 65).

Большой объем памяти рассчитан на запись 2 млн. значений. Частоту измерений можно менять от 1 секунды до 24 часов.

Для конфигурации логгера потребуется USB-кабель, который нужно приобрести отдельно. Передача данных на компьютер возможна либо с помощью USB-кабеля, либо SD-карты (также приобретается отдельно).

Внесён в Государственный реестр средств изменений.

Работает от батареек типа AA, батарейка входит в комплект. Одного комплекта батареек (1 шт.) хватает примерно на восемь лет работы. Батарейку легко можно заменить самостоятельно.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	0572 1766
Бренд	Testo
Страна бренда	Германия
Сортировка по популярности МСК	23770
Сортировка по популярности РНД	23770
Измеряет	температуру, влажность
Особенности	4-канальный, 2 внешних зонда, без дисплея
Диапазон измерения, °C	-20...+70

Погрешность, °C $\pm 0,2 \text{ °C} (-20 \dots +70 \text{ °C}) \pm 0,1; \pm 0,4 \text{ °C}$ (в ост.диапазоне) $\pm 0,1$ **Разрешение, °C**

0,1

Диапазон измерения, % ОВ

0...100

Разрешение, % ОВ

0,1

Габариты, мм

103×63×33

Вес, кг

0.43

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.