

## Медицинский орбитальный шейкер ELMi S-3

Медицинские встряхиватели



Ваша цена

Розница

**61 366 руб.**

Оптовая цена

**58 788 руб.**

**ELMI**

В наличии

НДС не облагается

### Описание

#### Медицинский орбитальный шейкер ELMi S-3

Медицинский орбитальный шейкер ELMi S-3 — прибор для перемешивания и взбалтывания биологических жидкостей и растворов в пробирках и лабораторной посуде с плоским дном, включая колбы, подставки с пробирками, чашки Петри и другую лабораторную посуду. Используется в микробиологии, вирусологии, биохимии и биологии.

Шейкер имеет орбитальный тип движения с амплитудой вращения платформы 20 мм и размером рабочей области платформы 168 × 168 мм. Цифровая система управления оборотами обеспечивает лёгкую настройку на любой режим работы — от плавного до высокоинтенсивного перемешивания. Крепление посуды осуществляется с помощью магнитных упоров, подходящих для пробирок и колб различных форм и габаритов.

Устройство абсолютно бесшумно в работе, имеет минимальные размеры и удобную панель управления, что позволяет экономить рабочее место и повышает комфорт работы в лаборатории.

#### Особенности

- Орбитальное перемешивание с амплитудой платформы 20 мм.
- Размер рабочей платформы 168 × 168 мм.
- Цифровая система управления скоростью вращения.
- Широкий диапазон скоростей: от 20 до 300 об/мин.
- Магнитные упоры для надёжного крепления лабораторной посуды.
- Минимальные размеры и компактный дизайн.
- Бесшумная работа.
- Энергонезависимая память для сохранения параметров работы.
- Звуковой сигнал при окончании работы.
- Простая и удобная панель управления.

#### Технические характеристики

| Характеристика                              | Значение                     |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| Размер рабочей области платформы            | 168 × 168 мм                 |
| Максимальная нагрузка                       | 1,5 кг                       |
| Амплитуда вращения платформы                | 20 мм                        |
| Вид вращения платформы                      | орбитальный                  |
| Таймер                                      | отключаемый, от 1 до 999 мин |
| Скорость вращения                           | от 20 до 300 об/мин          |
| Температура окружающей среды                | от 10 до 45 °C               |
| Относительная влажность воздуха (при 20 °C) | не более 80 %                |

### Преимущества

- Звуковой сигнал при окончании работы.
- Энергонезависимая память, сохраняющая установленные параметры скорости и времени вращения.
- Компактные минимальные размеры, экономящие рабочее место.
- Лёгкая и удобная панель управления для быстрой настройки режимов работы.
- Бесшумная работа, обеспечивающая комфорт в лабораторных условиях.
- Магнитные упоры для надёжного закрепления лабораторной посуды различных форм и размеров.
- Широкий диапазон скоростей вращения: от 20 до 300 об/мин, для разных типов жидкостей и контейнеров.
- Орбитальное движение платформы с амплитудой 20 мм обеспечивает равномерное перемешивание.
- Рабочая платформа 168 × 168 мм позволяет размещать несколько пробирок или колб одновременно.
- Простая установка и замена лабораторной посуды без использования инструментов.

## Характеристики

| Параметр:                        | Показатель:                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Бренд</b>                     | ELMI                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Страна бренда</b>             | Латвия                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ссылка на документы</b>       | <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010004253.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010004253.pdf</a> ,<br><a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010004253.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010004253.pdf</a> |
| <b>Габариты, мм</b>              | 205 × 170 × 70                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Вес, кг</b>                   | 1.8                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Электропитание, В</b>         | 220, через адаптер 12                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Потребляемая мощность, Вт</b> | не более 12                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Страна производства</b>       | Латвия                                                                                                                                                                                                                           |

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.