

Медицинский орбитальный шейкер ELMI S-3M.A10

Медицинские встряхиватели



Ваша цена

Розница

85 242 руб.

Оптовая цена

81 660 руб.

ELMI

Под заказ

НДС не облагается

Описание

Медицинский орбитальный шейкер ELMI S-3M.A10

Орбитальный шейкер ELMI S-3M.A10 — современное лабораторное устройство, предназначенное для перемешивания и взбалтывания биологических жидкостей и растворов в пробирках, колбах, чашках Петри и другой лабораторной посуде с плоским дном. Применяется в микробиологии, вирусологии, биохимии, биологии и других областях лабораторных исследований.

Шейкер оснащён цифровой системой управления оборотами и позволяет точно настраивать скорость вращения платформы от плавного до высокоинтенсивного перемешивания. Благодаря широкому диапазону скоростей устройство подходит как для работы с колбами, так и для пробирок. Минимальные габариты и бесшумная работа делают шейкер удобным для использования в любом лабораторном пространстве.

Особенности

- Цифровая система управления скоростью и временем работы.
- Световая индикация скорости и времени вращения платформы.
- Звуковая сигнализация окончания цикла.
- Энергонезависимая память для сохранения настроек.
- Магнитное крепление колб и лабораторной посуды различных форм и размеров.
- Бесшумная работа и компактные габариты.
- Простая и надёжная панель управления.

Режимы работы

- Орбитальное вращение платформы.
- Автореверс — циклы из вращения по и против часовой стрелки.
- Возвратно-поступательный режим с регулируемым углом поворота.
- Вибрационный режим, имитирующий встряхивание.

Расширенные возможности программирования

- Создание до 4 различных фаз перемешивания.
- Настройка характера и продолжительности перемешивания для каждой фазы.
- Возможность комбинирования и зацикливания программ.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Размер рабочей платформы (Д × Ш)	235 × 355 мм
Амплитуда вращения платформы	10 мм
Скорость вращения платформы	10 – 500 об/мин
Дискретность установки скорости	1 об/мин
Максимальный вес загрузки платформы	5 кг
Таймер обратного отсчёта	1 минута – 99 часов

Дискретность установки таймера	1 минута
Тип движения платформы	орбитальное, с автореверсом, отключаемое
Температура окружающей среды	от +10 до +45 °C

Преимущества

- Задание и отображение скорости и времени вращения платформы на световых индикаторах.
- Звуковая индикация окончания времени вращения.
- Энергонезависимая память, сохраняющая установленные параметры скорости и времени вращения.
- Минимальные размеры, экономящие рабочее место.
- Крепление колб с помощью магнитных упоров, позволяющее устанавливать любую лабораторную посуду различных форм и габаритов.
- Бесшумный в работе, имеет минимальные габариты, удобную и простую панель управления.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	ELMI
Страна бренда	Латвия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010004258.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010004258.pdf
Габариты, мм	360 × 280 × 100
Вес, кг	6.3
Электропитание, В	220, через адаптер 24
Потребляемая мощность, Вт	не более 24
Страна производства	Латвия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.