

Механические весы OHAUS Triple Beam Dial-O-Gram 1650-W0

Аналитические и лабораторные весы

Арт. 80000037



- Тип весов: механические
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), г: 2610
- Дискретность, г: 0,1
- Калибровка: внешняя



Под заказ

Описание

Механические весы OHAUS Triple Beam Dial-O-Gram 1650-W0

Эталон, по которому оценивают все остальные модели весов.

Эффективное магнитное успокоение — время стабилизации вдвое меньше, чем у любых других трехрычажных весов на рынке.

Удобство считывания показаний на круговой шкале.

Головка противовеса для быстрой установки нуля, самовыравнивающееся коромысло.

Режимы применения

Взвешивание.

Дисплей

Легкочитаемые многоуровневые шкалы с насечками и круговые шкалы.

Эксплуатация

Неприменимо.

Связь

Неприменимо.

Материалы конструкции

Металлические основание и коромысло, весовая платформа из нержавеющей стали.

Преимущества

Преимущества OHAUS Triple Beam Dial-O-Gram 1650-W0

- Головка противовеса для быстрой установки нуля.
- Чёткая фиксация положения подвижной гири для получения воспроизводимых результатов.
- Самовыравнивающееся коромысло.
- Магнитная система успокоения для гашения колебаний и увеличения скорости взвешивания.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул	80000037
Бренд	OHAUS
Страна бренда	США
Тип весов	механические
Наибольший предел взвешивания (НПВ), г	2610
Дискретность, г	0,1
Линейность, ± г	0,1
Калибровка	внешняя
Размер платформы, мм	152
Габариты, мм	168×451×161
Вес, кг	0.15
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.