

## Мобильный хирургический светодиодный светильник Mindray HyLED 9300 (mindray HyLED 9300: без аккумулятора)

Хирургические светильники



**Ваша цена**

Розница  
**204 800 руб.**

Оптовая цена  
По запросу

**mindray**

В наличии

НДС не облагается

**Наличие регистрационного удостоверения**

**ФСЗ 2011/09844 от 01.03.2017**

### Описание

#### Мобильный хирургический светодиодный светильник Mindray HyLED 9300/9300M

Хирургические светильники серии HyLED 9300M предназначены для проведения хирургических, терапевтических и диагностических процедур в операционной или процедурном кабинете. Mindray HyLED 9300 удобны в повседневном использовании и обеспечивают превосходное освещение.

Регистрационное удостоверение ФСЗ 2011/09844 от 01.03.2017.

Купол светильника имеет светодиодных источников света с пятью уровнями яркости. На куполе светильника располагается кнопочная панель управления. Основание светильника на четырёх колёсах с тормозами, его легко перевозить с места на место.

Возможна поставка в двух вариантах:

- Mindray HyLED 9300 без аккумуляторов. Светильник работает от сети.
- Mindray HyLED 9300M с аккумуляторами. Светильник работает от сети и может работать автономно от аккумуляторов до 10 часов при максимальной интенсивности.

#### Преимущества Mindray HyLED 9300/9300M

- Освещённость – 70 000 люкс; глубина освещения – 1500 мм.
- Улучшенная дифференциация тканей с индексом цветопередачи 96 (Ra и R9).
- Срок службы светодиодных ламп – до 60 000 часов, низкое энергопотребление.
- Гарантия на светодиодную лампу – пять лет.
- Комфортное управление функциями светильника с помощью кнопок на куполе. Возможность вращения рукавов светильника в двух соединениях не менее чем на 300°.

#### Характеристики Mindray HyLED 9300/9300M

Параметры Mindray HyLED 9300/9300M
Размеры основания, мм 556×600
Вес, не более, кг 42
Исполнение напольный, передвижной
Герметично закрытый и защищённый от попадания пыли купол лампы есть
Количество источников, шт 6
Максимальная освещённость, лк 70000
Угол подъёма и опускания купола, не менее, град 45

Угол поворота купола вправо/влево, не менее, град	30
Максимальное энергопотребление всех источников света, Вт	28
Диаметр светового поля, не более, мм	170
Цветовая температура, К	4350
Общий индекс цветопередачи (Ra)	96
Номинальный срок службы источника, ч	60000
Рабочее расстояние, мм	
Размер купола светильника, мм	230×330
Аккумулятор наличие	
Время работы от полностью заряженного аккумулятора	3 часа
Электропитание, В/Гц	220/50

## Характеристики

Параметр:

Показатель:

**Бренд**

Mindray

**Страна бренда**

Китай

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.