

## Напольные весы OHAUS Defender 3000 DF32M3000BX

Платформенные весы

Арт. 83032896

Ваша цена


Розница

**0 руб.**

Оптовая цена  
По запросу



Под заказ



С учетом НДС 22 %

- Тип весов: платформенные
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: 3000
- Дискретность, г: 1000
- Калибровка: внешняя
- Класс точности: Средний (III)

### Описание

#### Напольные весы OHAUS Defender 3000 DF32M3000BX

Напольные весы OHAUS Defender 3000 — оптимальный выбор для взвешивания тяжёлых грузов. Весы OHAUS Defender 3000 доступны с квадратной и прямоугольной платформой, могут быть установлены в приямок и поставляются с соответствующими пандусами и монтажными принадлежностями. Эти напольные платформы сочетают функционал, качество и надёжность, на которые можно положиться.

Имеются квадратные и прямоугольные платформы в пяти размерах от 0,8×0,8 м до 1,5×1,5 м. НПВ — 1500 или 3000 кг.

Соединительный короб из нержавеющей стали с верхним доступом имеет класс защиты IP65 от пыли и воды и легко регулируется при установке весов в приямок.

Терминал оснащён интерфейсом RS232 и ЖК-дисплеем с подсветкой и хорошо видимыми 25-миллиметровыми цифрами.

Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ (Госреестр СИ): №8470; [74252-19](#). Срок свидетельства: до 01.03.2024.

Режимы применения

Взвешивание, подсчёт количества предметов, контрольное взвешивание, суммирование, фиксирование максимального веса.

Дисплей

T32MC: жидкокристаллический дисплей с подсветкой (LCD) T32ME: светодиодный индикатор (LED).

Эксплуатация

Сетевой адаптер (входит в комплект).

Связь

Двунаправленный интерфейс RS232 (входит в комплект).

Материалы конструкции

Терминал с передней панелью из АБС-пластика и задней из окрашенной углеродистой стали, чёрная окрашенная стальная платформа, соединительный короб из нержавеющей стали с классом защиты IP65, фиксированная грузоприёмная платформа 5 мм, четыре датчика веса H68C IP67 OIML R60, обрамление приямка и пандусы (опции).

## Преимущества

### Преимущества OHAUS Defender 3000 DF32M3000BX

Защита от перегрузки до 150 %.

## Характеристики

| Параметр:                               | Показатель:   |
|-----------------------------------------|---------------|
| Артикул                                 | 83032896      |
| Бренд                                   | OHAUS         |
| Страна бренда                           | США           |
| Тип весов                               | платформенные |
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг | 3000          |
| Дискретность, г                         | 1000          |
| Калибровка                              | внешняя       |
| Класс точности                          | Средний (III) |
| Размер платформы, мм                    | 1500×1500     |
| Интерфейс                               | RS-232        |
| Защита от пыли и влаги (IP)             | IP65          |
| Габариты, мм                            | 110×1500×1500 |
| Вес, кг                                 | 249           |
| Страна производства                     | Китай         |

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.