

## Облучатель-рециркулятор Кронт Дезар-2

Бактерицидные облучатели закрытого типа



### Ваша цена

Розница  
**11 800 руб.**

Оптовая цена  
**11 520 руб.**



В наличии

НДС не облагается

- Количество УФ-ламп, шт.: 2
- Мощность одной УФ-лампы, Вт: 16
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 60
- Площадь помещения (при высоте потолка 3 м), м<sup>2</sup>: 20
- Способ крепления: на стену
- Лампы входят в комплект: да, входят

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены
- Популярное

### Наличие регистрационного удостоверения

Array

## Описание

### Облучатель-рециркулятор Кронт «Дезар-2»

Бактерицидный рециркулятор «Дезар-2» (полное название «ОРУБн-2-01-КРОНТ Дезар-2») – это облучатель закрытого типа, который может применяться для обеззараживания воздуха в помещениях в присутствии людей. Вешается на стену.

Рециркулятор оснащён двумя УФ-лампами мощностью 16 Вт каждая. Срок службы ламп – не более 9000 часов. Производительность облучателя – 60 м<sup>3</sup>/ч. Эффективность обеззараживания - 95,0 %.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСП 2011/12132 от 06.06.2016.

На лицевой панели рециркулятора расположен цифровой таймер, на котором отображается количество отработанных часов, что удобно для контроля ресурса ламп.

Оборудован специальным фильтровальным блоком со сменным фильтром. Фильтровальный блок состоит из защитной решётки рециркулятора, сменного фильтра (ФВС или ФУС) и самофиксирующейся решётки-фильтродержателя. Замена фильтра производится без применения инструмента. Фильтровальный блок устанавливается на корпус рециркулятора при помощи защёлок-фиксаторов. Защитную решётку и решётку-фильтродержатель можно обрабатывать дезинфицирующими средствами.

Особенности конструкции

- Фильтрация входного воздушного потока от пыли (пыльца, споры растений, высохшие дезсредства, аэрозоли).
- Фиксация отработанного времени источников излучения - цифровой счётчик, обнуление при замене источников излучения.
- Светозащитные перегородки в конструкции корпуса для предотвращения возможности выхода УФ-излучения.
- Сигнализация работоспособности источников излучения и системы прокачки воздуха - световая сигнализация выхода из строя (работоспособности) ультрафиолетовых ламп и вентиляторов.
- Корпус из ударопрочного химически стойкого пластика, допускающий санитарную обработку любыми разрешёнными в РФ дезинфицирующими средствами.

## Преимущества

### Преимущества Кронт «Дезар-2»

- Высокая эффективность обеззараживания воздуха (до 95%).
- Абсолютно безопасен для людей.
- Предусмотрены крепежи для установки на стену.
- Средний срок службы: 5 лет.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	КРОНТ
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Количество УФ-ламп, шт.</b>	2
<b>Мощность одной УФ-лампы, Вт</b>	16
<b>Производительность, м<sup>3</sup>/ч</b>	60
<b>Площадь помещения (при высоте потолка 3 м), м<sup>2</sup></b>	20
<b>Способ крепления</b>	на стену
<b>Уровень шума, дБ</b>	40
<b>Срок службы УФ-ламп, часов</b>	9000
<b>Лампы входят в комплект</b>	да, входят
<b>Дополнительные опции</b>	с фильтром, со счётчиком наработки часов
<b>Вес, кг</b>	3,5
<b>Габариты в упаковке, см</b>	605×365×145
<b>Электропитание, В</b>	220
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	45

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.