

Облучатель-рециркулятор КРОНТ Дезар-2н

Бактерицидные облучатели закрытого типа



Ваша цена

Розница
11 800 руб.

Оптовая цена
11 200 руб.



В наличии

НДС не облагается

- Количество УФ-ламп, шт.: 2
- Мощность одной УФ-лампы, Вт: 16
- Производительность, м³/ч: 60
- Площадь помещения (при высоте потолка 3 м), м²: 20
- Способ крепления: на стену
- Лампы входят в комплект: да, входят

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены
- Популярное

Описание

Облучатель-рециркулятор КРОНТ Дезар-2н

Бактерицидный рециркулятор Дезар-2н (полное название ОРУБн-2-01-КРОНТ Дезар-2н) – это облучатель закрытого типа, который может применяться для обеззараживания воздуха в помещениях в присутствии людей. Вешается на стену.

Рециркулятор оснащён двумя УФ-лампами мощностью 16 Вт каждая. Срок службы ламп – не более 9 000 часов. Производительность облучателя – 60 м³/ч. Эффективность обеззараживания - 95,0 %.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСП 2011/12132 от 06.06.2016.

На лицевой панели рециркулятора расположен цифровой таймер, на котором отображается количество отработанных часов, что удобно для контроля ресурса ламп.

Оборудован специальным фильтровальным блоком со сменным фильтром. Фильтровальный блок состоит из защитной решётки рециркулятора, сменного фильтра (ФВС или ФУС) и самофиксирующейся решётки-фильтродержателя. Замена фильтра производится без применения инструмента. Фильтровальный блок устанавливается на корпус рециркулятора при помощи защёлок-фиксаторов. Защитную решётку и решётку-фильтродержатель можно обрабатывать дезинфицирующими средствами.

Особенности

- Фильтрация входного воздушного потока от пыли (пыльца, споры растений, высохшие дезсредства, аэрозоли).
- Фиксация отработанного времени источников излучения - цифровой счётчик, обнуление при замене источников излучения.
- Светоэкранирующие перегородки в конструкции корпуса для предотвращения возможности выхода УФ-излучения.
- Сигнализация работоспособности источников излучения и системы прокачки воздуха - световая сигнализация выхода из строя (работоспособности) ультрафиолетовых ламп и вентиляторов.
- Корпус из ударопрочного химически стойкого пластика, допускающий санитарную обработку любыми разрешёнными в РФ дезинфицирующими средствами.

Преимущества

- Высокая эффективность обеззараживания воздуха (до 95%).
- Абсолютно безопасен для людей.
- Предусмотрены крепежи для установки на стену.
- Средний срок службы: 5 лет.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	КРОНТ
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000003335.pdf
Количество УФ-ламп, шт.	2
Мощность одной УФ-лампы, Вт	16
Производительность, м³/ч	60
Площадь помещения (при высоте потолка 3 м), м²	20
Способ крепления	на стену
Уровень шума, дБ	40
Срок службы УФ-ламп, часов	9 000
Лампы входят в комплект	да, входят
Дополнительные опции	с фильтром, со счётчиком наработки часов
Вес, кг	3,5
Габариты в упаковке, мм	605 × 365 × 145
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	45
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.