

Облучатель-рециркулятор КРОНТ Дезар-400

Бактерицидные облучатели закрытого типа



Ваша цена

Розница

52 000 руб.

Оптовая цена

49 350 руб.



Под заказ

НДС не облагается

- Количество УФ-ламп, шт.: 8
- Мощность одной УФ-лампы, Вт: 25
- Производительность, м³/ч: 360 ±40
- Способ крепления: на подставку
- Лампы входят в комплект: да, входят

Описание

Облучатель-рециркулятор КРОНТ Дезар-400

КРОНТ Дезар-400 — передвижной ультрафиолетовый бактерицидный рециркулятор воздуха, предназначенный для экстренного обеззараживания в присутствии людей. Используется в помещениях I–V категории (классы А, Б, В, Г), в том числе в больницах, поликлиниках, роддомах, противотуберкулёзных учреждениях, санаториях и социальных объектах.

Обеспечивает степень дезинфекции до 99,9 % по золотистому стафилококку и микобактерии туберкулёза. УФ-излучение большой мощности разрушает широкий спектр микроорганизмов, включая бактерии, вирусы, грибы и споры, а также удаляет запахи и табачный дым. Прибор абсолютно безопасен для использования в присутствии людей: корпус исключает выход прямого УФ-излучения, а лампы имеют защитное покрытие, предотвращающее образование озона.

Рециркулятор оснащён фильтрационным блоком, состоящим из защитной решётки, сменных фильтров и удобного держателя для быстрой замены фильтра без инструментов. Корпус выполнен из ударопрочного АБС-пластика, устойчивого к дезинфицирующим средствам, а передвижная опора обеспечивает мобильность и удобство эксплуатации.

Особенности

- Передвижное исполнение с колёсной опорой.
- Высокая эффективность обеззараживания — до 99,9 %.
- Световая сигнализация выхода из строя ламп.
- Электронный счётчик времени работы ламп с цифровым индикатором.
- Фильтрация воздуха от пыли, органических веществ и запахов.
- Корпус из ударопрочного и химически стойкого пластика.
- 100 % защита от выхода УФ-излучения конструкцией корпуса.
- Низкий уровень шума — не более 70 дБА.
- Соответствие требованиям электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60601-1.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Исполнение	Передвижное
Категория помещений	I–V (классы А, Б, В, Г)
Эффективность обеззараживания	99,9 %
Производительность	360 ± 40 м ³ /ч
Количество ламп	8 шт. по 25 Вт
Длина сетевого шнура	5 ± 0,5 м
Срок службы изделия	5 лет
Гарантийный срок	2 года

Преимущества

Облучатель-рециркулятор КРОНТ Дезар-400 предлагает множество преимуществ, которые делают его надёжным и эффективным средством для обеззараживания воздуха в помещениях различного назначения:

- Высокая эффективность обеззараживания — уничтожает до 99,9 % бактерий, вирусов, грибов и спор.
- Работа в присутствии людей — корпус полностью исключает выход прямого УФ-излучения.
- Большая производительность — до 360 ± 40 м³/ч, что позволяет обслуживать помещения большой площади.
- Фильтрационный блок задерживает пыль и органические частицы, улучшая качество воздуха.
- Низкий уровень шума — не более 70 дБА, комфортная эксплуатация в любое время суток.
- Передвижная конструкция на колёсной опоре — удобство использования в разных помещениях.
- Электронный счётчик времени работы ламп с индикатором упрощает контроль эксплуатации.
- Корпус из ударопрочного и химически стойкого пластика — долговечность и устойчивость к дезсредствам.
- Соответствие требованиям ГОСТ Р МЭК 60601-1 — гарантия безопасности и качества прибора.

КРОНТ Дезар-400 является эффективным решением для создания безопасной атмосферы в медицинских, образовательных и общественных учреждениях, обеспечивая надёжную защиту от инфекций.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	КРОНТ
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010021990.pdf
Количество УФ-ламп, шт.	8
Мощность одной УФ-лампы, Вт	25
Производительность, м³/ч	360 ± 40
Способ крепления	на подставку
Уровень шума, дБ	не более 70
Срок службы УФ-ламп, часов	10 800
Лампы входят в комплект	да, входят
Габариты, мм	1 220 × 365 × 470
Вес, кг	16
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	не более 300
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.