

Облучатель-рециркулятор КРОНТ Дезар-7

Бактерицидные облучатели закрытого типа



Ваша цена

Розница
19 600 руб.

Оптовая цена
19 130 руб.



В наличии

НДС не облагается

- Количество УФ-ламп, шт.: 5
- Мощность одной УФ-лампы, Вт: 15
- Производительность, м³/ч: 100
- Площадь помещения (при высоте потолка 3 м), м²: 35
- Способ крепления: на подставку
- Лампы входят в комплект: да, входят

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены
- Популярное

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Облучатель-рециркулятор КРОНТ Дезар-7

Бактерицидный рециркулятор КРОНТ Дезар-7 (полное название ОРУБп-3-5-КРОНТ Дезар-7) – это облучатель закрытого типа, который может применяться для обеззараживания воздуха в помещениях в присутствии людей. Обеспечивают наивысшую степень дезинфекции (99,9 %) и соответствуют высочайшим требованиям, предъявляемым к состоянию воздуха в операционных, ожоговых и реанимационных палатах, родильных отделениях, т.е. там, где требуется полная стерильность. Смонтирован на передвижной подставке.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСР 2009/04140 от 06.06.2016.

Рециркулятор оснащён пятью УФ-лампами мощностью 15 Вт каждая. Срок службы ламп – не более 10 800 часов. Производительность облучателя – 100 м³/ч. Эффективность обеззараживания – 99,9 %.

На лицевой панели расположен цифровой таймер, на котором отображается количество отработанных часов, что удобно для контроля ресурса ламп.

Оборудован специальным фильтровальным блоком со сменным фильтром. Фильтровальный блок состоит из защитной решётки рециркулятора, сменного фильтра (ФВС или ФУС) и самофиксирующейся решётки-фильтродержателя. Замена фильтра производится без применения инструмента. Фильтровальный блок устанавливается на корпус рециркулятора при помощи защёлки-фиксаторов. Защитную решётку и решётку-фильтродержатель можно обрабатывать дезинфицирующими средствами.

Особенности конструкции

- Фильтрация входного воздушного потока от пыли (пыльца, споры растений, высохшие дезсредства, аэрозоли). Фильтр обеспечивает фильтрацию частиц размером более 10 мк.
- Фиксация отработанного времени источников излучения – цифровой счётчик, обнуление при замене источников излучения.
- Светозащитные перегородки в конструкции корпуса для предотвращения возможности выхода УФ-излучения.
- Сигнализация работоспособности источников излучения и системы прокачки воздуха – световая

сигнализация выхода из строя (работоспособности) ультрафиолетовых ламп и вентиляторов.

- Корпус из ударопрочного химически стойкого пластика, допускающий санитарную обработку любыми разрешёнными в РФ дезинфицирующими средствами.

С рециркулятором поставляется комплект воздушных сменных фильтров:

- Фильтр воздушный сменный: 12 шт.
- Фильтр воздушный угольный сменный: 1 шт.

Преимущества

- Высокая эффективность обеззараживания воздуха (до 99,9%). Отлично подходит для помещений I категории.
- Абсолютно безопасен для людей.
- Средний срок службы: 5 лет.
- Можно перевозить из помещения в помещение.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	КРОНТ
Страна бренда	Россия
Количество УФ-ламп, шт.	5
Мощность одной УФ-лампы, Вт	15
Производительность, м³/ч	100
Площадь помещения (при высоте потолка 3 м), м²	35
Способ крепления	на подставку
Уровень шума, дБ	40
Срок службы УФ-ламп, часов	10 800
Лампы входят в комплект	да, входят
Дополнительные опции	с фильтром, со счётчиком наработки часов
Габариты, мм	1 210 × 370 × 580
Вес, кг	10.5
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	100
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.