

## Облучатель-рециркулятор КРОНТ Дезар-801п

Бактерицидные облучатели закрытого типа



### Ваша цена

Розница

**8 500 руб.**

Оптовая цена

**8 050 руб.**



Под заказ

НДС не облагается

- Количество УФ-ламп, шт.: 1
- Мощность одной УФ-лампы, Вт: 25
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 80
- Площадь помещения (при высоте потолка 3 м), м<sup>2</sup>: 27
- Способ крепления: на подставку
- Лампы входят в комплект: да, входят

## Описание

### Облучатель-рециркулятор КРОНТ Дезар-801п

Бактерицидный рециркулятор КРОНТ Дезар-801п — это облучатель закрытого типа, который может применяться для обеззараживания воздуха в помещениях в присутствии людей. Поставляется с передвижной подставкой на колёсиках.

Рециркулятор оснащён одной УФ-лампой мощностью 25 Вт. Срок службы лампы — не более 8 000 часов. Производительность облучателя — 80 м<sup>3</sup>/ч. Эффективность обеззараживания — 95,0 %.

На лицевой панели рециркулятора расположен цифровой таймер, на котором отображается количество отработанных часов, что удобно для контроля ресурса ламп.

Оборудован специальным фильтровальным блоком со сменным фильтром. Фильтровальный блок состоит из защитной решётки рециркулятора, сменного фильтра (ФВС или ФУС) и самофиксирующейся решётки-фильтродержателя. Замена фильтра производится без применения инструмента. Фильтровальный блок устанавливается на корпус рециркулятора при помощи защёлки-фиксаторов. Защитную решётку и решётку-фильтродержатель можно обрабатывать дезинфицирующими средствами.

#### Особенности конструкции

- Фильтрация входного воздушного потока от пыли (пыльца, споры растений, высохшие дезсредства, аэрозоли).
- Фиксация отработанного времени источников излучения — цифровой счётчик, обнуление при замене источников излучения.
- Светозащитные перегородки в конструкции корпуса для предотвращения возможности выхода УФ-излучения.
- Сигнализация работоспособности источников излучения и системы прокачки воздуха — световая сигнализация выхода из строя (работоспособности) ультрафиолетовых ламп и вентиляторов.
- Корпус из ударопрочного химически стойкого пластика, допускающий санитарную обработку любыми разрешёнными в РФ дезинфицирующими средствами.

## Преимущества

- Высокая эффективность обеззараживания воздуха (до 95%).
- Абсолютно безопасен для людей.
- Можно перевозить из помещения в помещение.
- Средний срок службы: 5 лет.

## Характеристики

| Параметр:                                                  | Показатель:                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бренд                                                      | КРОНТ                                                                                                         |
| Страна бренда                                              | Россия                                                                                                        |
| Ссылка на документы                                        | <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010031060.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010031060.pdf</a> |
| Количество УФ-ламп, шт.                                    | 1                                                                                                             |
| Мощность одной УФ-лампы, Вт                                | 25                                                                                                            |
| Производительность, м <sup>3</sup> /ч                      | 80                                                                                                            |
| Площадь помещения (при высоте потолка 3 м), м <sup>2</sup> | 27                                                                                                            |
| Способ крепления                                           | на подставку                                                                                                  |
| Уровень шума, дБ                                           | 45                                                                                                            |
| Срок службы УФ-ламп, часов                                 | 8 000                                                                                                         |
| Лампы входят в комплект                                    | да, входят                                                                                                    |
| Дополнительные опции                                       | с фильтром, со счётчиком наработки часов                                                                      |
| Габариты, мм                                               | 835 × 450 × 485                                                                                               |
| Вес, кг                                                    | 6                                                                                                             |
| Электропитание, В                                          | 220                                                                                                           |
| Потребляемая мощность, Вт                                  | 50                                                                                                            |
| Страна производства                                        | Россия                                                                                                        |

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.