

Облучатель-рециркулятор TAGLER Defender 3-15C

Бактерицидные облучатели закрытого типа



Ваша цена

Розница

11 700 руб.

Оптовая цена

11 233 руб.



В наличии

С учетом НДС 20 %

- Количество УФ-ламп, шт.: 3
- Мощность одной УФ-лампы, Вт: 15
- Производительность, м³/ч: 120
- Площадь помещения (при высоте потолка 3 м), м²: 40
- Способ крепления: на подставку, на стену
- Лампы входят в комплект: да, входят

Наличие регистрационного удостоверения

Описание

Облучатель-рециркулятор TAGLER Defender 3-15C

Ультрафиолетовый бактерицидный облучатель-рециркулятор TAGLER Defender 3-15C закрытого типа предназначен для очистки и обеззараживания воздуха в присутствии людей. Подходит для относительно больших помещений.

Может работать непрерывно в течение дня, предотвращая повышение уровня микробной обсеменённости воздуха в помещениях независимо от его категории и количества находящихся в нём людей.

Источник излучения — три бактерицидных ультрафиолетовых лампы, которые не выделяют озон и безопасны для длительного использования.

Корпус облучателя сделан из стали, покрытой специальной порошковой краской, которая устойчива к дезинфицирующим средствам.

Длительность обработки помещений I-V категорий в зависимости от объёма и категории

Рекомендуемый объём
помещений, м³

Время обработки (мин.) при эффективности

99,9%
1 категория

99%
2 категория

95%
3 категория

90%
4 категория

85%

5 категория

120
62
42
27
21
17

240
122
82
53
42
34

Пример: для обработки стоматологического кабинета, помещения III категории, площадью 40 м² (высота потолка 3 м, а значит объём помещения 120 м³) нужно не менее 27 минут работы рециркулятора.

Если вам нужно обеззаразить помещение ещё большей площади, то обратите внимание на более мощную модель рециркулятора: Defender 3-30 (с тремя мощными лампами).

Облучатели-рециркуляторы «Дефендер» изготавливаются отечественным производителем медицинской техники ООО «Таглер» (лицензия Росздравнадзора на производство медтехники №8470; ФС-99-04-007134).

Преимущества

Преимущества TAGLER Defender 3-15C

- Defender 3-15C закрытого типа может работать в присутствии людей.
- Источник излучения — ртутная разрядная лампа низкого давления, которая даёт коротковолновое УФ-излучение с максимум в 253,7 нм, обладающее бактерицидным действием. Чтобы предотвратить синтез озона, колба лампы сделана из специального стекла, которое непроницаемо для длины волн около 200 нм.
- Срок службы УФ-лампы не менее 9000 часов.
- Корпус можно обрабатывать любыми бытовыми чистящими средствами.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	TAGLER
Страна бренда	Россия
Количество УФ-ламп, шт.	3
Мощность одной УФ-лампы, Вт	15
Производительность, м ³ /ч	120

Площадь помещения (при высоте потолка 3 м), м ²	40
Способ крепления	на подставку, на стену
Уровень шума, дБ	40
Срок службы УФ-ламп, часов	9000
Лампы входят в комплект	да, входят
Габариты, мм	600×233×122
Вес, кг	6
Электропитание, В	220±22
Потребляемая мощность, Вт	120
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.