

Офтальмоскоп KaWe Eurolight E36 (ксенон-галогеновая лампа 3,5 В, штекерная рукоятка)

Офтальмоскопы и фундус-камеры

Арт. 01.25361.811



Ваша цена

Розница

35 435 руб.

Оптовая цена

34 844 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Офтальмоскоп KaWe Eurolight E36 (ксенон-галогенная лампа 3,5 В, штекерная рукоятка)

Офтальмоскоп KaWe Eurolight E36 предназначен для детального офтальмологического исследования глазного дна и внутренних структур глазного яблока. Благодаря оптической системе KaWe и мощной ксенон-галогенной подсветке обеспечивается высокая чёткость и контрастность изображения, что позволяет проводить точную диагностику состояния сетчатки, сосудов и диска зрительного нерва.

Конструкция прибора состоит из эргономичной рукоятки и сменной диагностической головки. Рукоять выполнена из нержавеющей стали с насечками против скольжения, внутри размещена аккумуляторная батарея с возможностью зарядки от сети 240 В через встроенную вилку. В верхней части рукояти расположен патрон с ксенон-галогенной лампой напряжением 3,5 В и реостат для плавной регулировки яркости освещения.

Головка офтальмоскопа выполнена из прочного ABS-пластика и крепится к рукоятке с помощью надёжного Click-замка. Оптическая система включает набор линз и шесть апертур, обеспечивающих широкий диапазон диагностических возможностей. Изменение диоптрий осуществляется в диапазоне от +20 до -20 при помощи удобного регулировочного колесика.

KaWe Eurolight E36 поставляется в комплекте с аккумуляторной батареей и тканевой сумкой для хранения и транспортировки. Прибор отличается надёжностью, удобством эксплуатации и высокой точностью визуализации, что делает его эффективным инструментом для офтальмологической диагностики в клинической практике.

Особенности

- Ксенон-галогенная лампа 3,5 В с высокой светосилой.
- Плавная регулировка яркости света с помощью реостата.
- Корпус рукоятки из нержавеющей стали с насечками против скольжения.
- Головка из прочного и лёгкого ABS-пластика.
- Система линз с возможностью точной диагностики глазного дна.
- 6 апертур для различных типов обследования.
- Регулировка диоптрий от +20 до -20.
- Надёжное Click-замковое крепление головки к рукоятке.
- Встроенная аккумуляторная система с зарядкой от сети 240 В.
- Тканевая сумка для хранения и транспортировки.

Комплектация

- Офтальмоскоп KaWe Eurolight E36.
- Аккумуляторная батарея.
- Тканевая сумка для хранения и транспортировки.
- Комплект документации к прибору.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Серия офтальмоскопа	Eurolight

Источник света	ксенон-галогенная лампа
Срок службы лампы	20 ч
Головка	ABS-пластик
Изменение диоптрий	от +20 до -20
Апертуры	6 шт.
Крепление	Click-замок
Рукоятка	нержавеющая сталь
Зарядка от сети	да
Сумка	да

Преимущества

- Соответствие требованиям GMP для фармацевтического производства.
- Создание беспылевой и абактериальной воздушной среды в рабочей зоне.
- Защита материала и оборудования от внешнего и перекрёстного загрязнения.
- Механизм подъёма фронтального стекла с фиксацией в двух положениях облегчает обработку рабочей камеры дезинфицирующими растворами.
- Наклон передней панели увеличивает обзор рабочей зоны и полезную площадь столешницы.
- Все системы электроуправления вынесены за пределы корпуса для лёгкости доступа и дезинфекции.
- Микропроцессорная система управления вентилятором Sintell-1 снижает энергопотребление и уровень шума.
- Система статической стабилизации воздуха AIS LS обеспечивает постоянный воздушный баланс в рабочей камере.
- Блок освещения вынесен за пределы рабочей камеры, не создаёт турбулентности воздушного потока.
- Панель управления с ЖК-дисплеем отображает режимы работы, включение систем и таймер УФ-обработки.
- Фильтры HEPA H14 закреплены с помощью пружин для полной герметичности на весь срок эксплуатации.
- Подставка с винтовыми и колёсными опорами обеспечивает стационарную фиксацию и удобное перемещение бокса.
- Встроенный штуцер для отбора проб воздуха на камере высокого давления под фильтром G4 позволяет проверять целостность HEPA-фильтров.
- Два рабочих проёма для одновременной работы операторов, находящихся друг напротив друга.
- Демпферы для предотвращения удара при закрытии лицевых стёкол.
- Освещение рабочей камеры светодиодное.
- Индивидуальный предохранитель на линию электрического питания основных функций бокса (вентилятор, освещение, УФ-облучение).
- Индивидуальный предохранитель на блоки розеток, установленные в рабочей камере.
- Встроенный штуцер отбора пробы воздуха на камере высокого давления под фильтром G4 для проверки целостности HEPA-фильтров.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	01.25361.811
Бренд	KaWe
Страна бренда	Германия
Отрасли	Для кабинета офтальмолога
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040788.pdf
Электропитание, В	3,5 (аккумуляторная батарея)
Страна производства	Германия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.