

## Офтальмоскоп ЗОМЗ ОР-3Б-03

Офтальмоскопы    Арт. ОР-3Б-03



### Ваша цена

Розница  
**0 руб.**

Оптовая цена  
 По запросу



Под заказ

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Тип прибора: ручной
- Особенности: работает от аккумулятора

### Наличие регистрационного удостоверения

ФСР 2011/10601 от 20.04.2011

## Описание

### Офтальмоскоп ЗОМЗ ОР-3Б-03 «Блик»

Офтальмоскоп предназначен для офтальмокопического исследования глазного дна, исследования переднего отдела глаза, диафаноскопического исследования глазного яблока.

Необходим в глазных и оптометрических кабинетах больниц и поликлиник, а также позволяет проводить исследования на дому, у постели больного. Приборы могут применяться и в других областях медицины (терапия, невропатология) для постановки дифференцированных диагнозов.

ЗОМЗ ОР-3Б-03 может работать от аккумуляторов или от сети. Также в комплектацию входят все линзы и насадки, но нет световода и осветительного блока.

### Комплектация ЗОМЗ ОР-3Б-03 «Блик»

Составные части прибора

ОР-3Б-03

Насадка для прямой офтальмоскопии

1

Насадка для обратной офтальмоскопии

1

Насадка бинокулярная

1

Насадка диафаноскопическая

1

Насадка щелевой лампы

1

---

Линза офтальмоскопическая 15 дптр

1

---

Линза офтальмоскопическая 20 дптр

1

---

Линза офтальмоскопическая 29 дптр

1

---

Линза 3 дптр

1

---

Блок осветительный

Нет

---

Световод

Нет

---

Работает от аккумуляторов

Да, нужны 2 аккумуляторные батарейки 3,6 В (0,8 А\*ч) или 6 батареек на 1,2 В (0,9 А\*ч)

---

Блок питания

Есть сетевой блок питания, а также зарядное устройство

## Характеристики

---

Параметр:

Показатель:

**Артикул**

ОР-3Б-03

**Бренд**

ЗОМЗ

**Страна бренда**

Россия

**Отрасли**

Здравоохранение, Для кабинета офтальмолога

**Тип прибора**

ручной

**Особенности**

работает от аккумулятора

**Рефракция линз насадки для прямой**

**офтальмоскопии, + дптр**

1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 15; 20

**Рефракция линз насадки для прямой**

<b>офтальмоскопии, - дптр</b>	1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 15; 20
<b>Рефракция офтальмологических линз, дптр</b>	15; 20; 29
<b>Диафрагмы и светофильтр насадки для прямой</b>	
<b>офтальмоскопии</b>	круг, полукруг, щель, измерительная сетка, сине-зелёный
<b>Диафрагмы и светофильтр насадки для обратной</b>	
<b>офтальмоскопии</b>	большой круг, средний круг, малый круг, сине-зелёный
<b>Диафрагмы и светофильтр насадки щелевой</b>	
<b>лампы</b>	большой круг, средний круг, малый круг, щель, синий
<b>Диапазон регулировки межзрачкового</b>	
<b>расстояния бинокулярной насадки, мм</b>	54-72
<b>Страна производства</b>	Россия

### **Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.