

Офтальмоскоп ЗОМЗ ОР-3Б-05

Офтальмоскопы Арт. ОР-3Б-05



- Тип прибора: ручной

 ЗОМЗ

Наличие регистрационного удостоверения

Временно не поставляется

ФСР 2011/10601 от 20.04.2011

Области применения:

- Здравоохранение

Описание

Офтальмоскоп ЗОМЗ ОР-3Б-05 «Блик»

Офтальмоскоп предназначен для офтальмокопического исследования глазного дна, исследования переднего отдела глаза, диафаноскопического исследования глазного яблока.

Необходим в глазных и оптометрических кабинетах больниц и поликлиник, а также позволяет проводить исследования на дому, у постели больного. Приборы могут применяться и в других областях медицины (терапия, невропатология) для постановки дифференцированных диагнозов.

ЗОМЗ ОР-3Б-05 работает от сети (блок питания входит в комплект). Также в комплектацию входят все линзы и насадки, но нет световода и осветительного блока.

Комплектация ЗОМЗ ОР-3Б-05 «Блик»

Составные части прибора
ОР-3Б-05

Насадка для прямой офтальмоскопии

1

Насадка для обратной офтальмоскопии

1

Насадка бинокулярная

1

Насадка диафаноскопическая

1

Насадка щелевой лампы

1

Линза офтальмокопическая 15 дптр

1

Линза офтальмоскопическая 20 дптр

1

Линза офтальмоскопическая 29 дптр

1

Линза 3 дптр

1

Блок осветительный

Нет

Световод

Нет

Блок питания

Есть сетевой блок питания

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|--|---|
| Артикул | ОР-3Б-05 |
| Бренд | ЗОМЗ |
| Страна бренда | Россия |
| Отрасли | Здравохранение, Для кабинета офтальмолога |
| Тип прибора | ручной |
| Рефракция линз насадки для прямой офтальмоскопии, + дптр | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 15; 20 |
| Рефракция линз насадки для прямой офтальмоскопии, - дптр | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 15; 20 |
| Рефракция офтальмологических линз, дптр | 15; 20; 29 |
| Диафрагмы и светофильтр насадки для прямой офтальмоскопии | круг, полукруг, щель, измерительная сетка, сине-зелёный |
| Диафрагмы и светофильтр насадки для обратной | |

| | |
|--|---|
| офтальмоскопии | большой круг, средний круг, малый круг, сине-зелёный |
| Диафрагмы и светофильтр насадки щелевой | |
| лампы | большой круг, средний круг, малый круг, щель, синий |
| Диапазон регулировки межзрачкового | |
| расстояния бинокулярной насадки, мм | 54-72 |
| Страна производства | Россия |

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.