

Отоскоп KaWe Eurolight F.O. C 30 XL 3.5 (ксеноновая лампа 3,5 В)

Отоскопы Арт. 01.11430.811



Ваша цена

Розница
33 977 руб.

Оптовая цена
33 411 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Отоскоп KaWe Eurolight F.O. C 30 XL 3.5

Отоскоп KaWe Eurolight F.O. C 30 XL 3.5 — диагностический фиброоптический инструмент, предназначенный для проведения отоскопии у взрослых и детей. Применяется в амбулаторной и клинической практике оториноларингологами, терапевтами и педиатрами для визуальной оценки состояния наружного слухового прохода и барабанной перепонки.

Конструкция прибора состоит из рукоятки и головки, выполненных из нержавеющей стали. Рукоять оснащена аккумуляторной системой питания с возможностью зарядки от сети 220 В и встроенной вилкой. В верхней части рукоятки расположен патрон с ксеноновой лампой 3,5 В и реостат для плавной регулировки яркости освещения.

Головка отоскопа фиксируется к рукоятки с помощью Click-замка. Фиброоптическая система освещения обеспечивает отсутствие нагрева и бликов в зоне осмотра, так как источник света выведен из поля зрения врача. Это повышает точность диагностики и комфорт проведения процедур.

Поворотная линза с трёхкратным увеличением позволяет выполнять как стандартный осмотр, так и пневматическую пробу. Возможность подключения нагнетательного баллона расширяет диагностические возможности прибора.

Особенности

- Фиброоптическая система освещения без нагрева исследуемых тканей.
- Ксеноновая лампа 3,5 В с высокой светосилой.
- Плавная регулировка яркости с помощью встроенного реостата.
- Трёхкратное увеличение линзы для повышения точности диагностики.
- Поворотная оптическая линза для удобства осмотра и пневмотеста.
- Возможность подключения нагнетательного баллона для пневматической пробы.
- Корпус рукоятки из нержавеющей стали с насечками против скольжения.
- Click-замок для надёжной фиксации головки отоскопа.
- Аккумуляторная система питания с зарядкой от сети 220 В.
- Комплект одноразовых ушных воронок для разных клинических задач.

Комплектация

- Отоскоп KaWe Eurolight F.O. C 30 XL.
- Набор ушных воронок — 20 шт.
- Аккумулятор NiMH.
- Сумка на молнии.
- Документация к прибору.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Серия отоскопа	Eurolight
Тип освещения	F.O. (фиброоптика)
Источник света	Ксеноновая лампа XL

Срок службы лампы	20 ч
Головка	нержавеющая сталь
Увеличение линзы	3-кратное
Крепление	Click-замок
Рукоятка	нержавеющая сталь
Зарядка от сети	да
Сумка	да
Ушные воронки	20 шт.

Преимущества

- Фиброоптическая система освещения обеспечивает холодный свет без нагрева тканей во время осмотра.
- Ксеноновая лампа 3,5 В формирует яркий и стабильный световой поток для точной визуализации структур.
- Отсутствие бликов и засветов повышает информативность диагностики при отоскопии.
- Трёхкратное увеличение линзы позволяет детально оценивать состояние барабанной перепонки и слухового прохода.
- Поворотная оптическая система облегчает проведение осмотра и выполнение пневматической пробы.
- Возможность подключения нагнетательного баллона расширяет функционал прибора при диагностике подвижности перепонки.
- Click-замок обеспечивает надёжную фиксацию головки и быструю сборку системы.
- Корпус из нержавеющей стали устойчив к механическим нагрузкам и регулярной дезинфекции.
- Рукоятка с насечками предотвращает скольжение даже при работе в перчатках.
- Регулируемая яркость освещения позволяет адаптировать прибор под различные клинические ситуации.
- Аккумуляторная система питания с возможностью зарядки от сети повышает автономность использования.
- Комплект одноразовых ушных воронок обеспечивает готовность к работе с разными пациентами без дополнительной подготовки.
- Эргономичная конструкция снижает утомляемость при длительных диагностических процедурах.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	01.11430.811
Бренд	KaWe
Страна бренда	Германия
Отрасли	Для ЛОР-кабинета
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040783.pdf
Электропитание, В	3,5 (аккумулятор NiMh)
Страна производства	Германия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.