

Паровой стерилизатор IcanClave STE-29-D

Паровые стерилизаторы (автоклавы)



- Тип загрузки: горизонтальный
- Тип автоклава: автоматический
- Дополнительный функционал: есть режим вакуумной сушки, есть система охлаждения, может работать автономно
- Объем рабочей камеры, л: 29
- Размеры рабочей камеры, мм: 247×625
- Диапазон температур, °C: 121...145
- Максимальное рабочее давление, МПа: 0,25

IcanCLAVE

Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

Наличие регистрационного удостоверения

РЗН 2022/17404 от 30.05.2022

Описание

Медицинский паровой стерилизатор IcanClave STE-29-D

Медицинский стерилизатор STE-29-T — это полностью автоматический настольный автоклав класса В, с предустановленными программами стерилизации, с высокоточным управлением температурой и давлением. Максимальная загрузка: 6 кг.

Встроенный независимый парогенератор и быстрая вакуумная сушка позволяют уменьшить общее время стерилизации.

Легкодоступный бак для воды вмещает 2,5 литра (минимальный уровень для работы 0,5 литра) дистиллированной воды. Есть отдельный бак для использованной воды объемом 3,8 литра.

Интерфейс меню и отчёты полностью на русском языке. ЖК-экран отображает время, температуру и давление, ход выполнения цикла, выбранную программу, ошибки. Есть USB-порт с автоматическим переносом всех данных стерилизации на USB-носитель, и возможностью чтения и хранения на персональном компьютере. Последние 20 циклов автоматически сохраняются в памяти автоклава, их можно распечатать или перенести на компьютер.

Есть предустановленные стандартные циклы стерилизации с температурой цикла 121 или 134 °C.

Преимущества

Преимущества IcanClave STE-29-T

- Полностью автоматический настольный автоклав с предустановленными программами.
- Соответствует европейскому стандарту EN13060.
- Встроенный независимый быстрый генератор пара обеспечивает быстрые циклы стерилизации.
- Меню на русском языке.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Ningbo Ican Machines

Страна бренда

Китай

| | |
|---|---|
| Отрасли | Для отделения стерилизации |
| Тип загрузки | горизонтальный |
| Дополнительный функционал | есть режим вакуумной сушки, есть система охлаждения, может работать автономно |
| Объём рабочей камеры, л | 29 |
| Размеры рабочей камеры, мм | 247×625 |
| Диапазон температур, °C | 121...145 |
| Количество полок | 3 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 0,25 |
| Габариты, мм | 490×890×455 |
| Вес, кг | 68 |
| Электропитание, В | 220, требуется розетка с заземляющим контактом |
| Потребляемая мощность, Вт | 1750 |
| Страна производства | Китай |

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.