

## Автоматический паровой стерилизатор КасПЗ ГКа-25 ПЗ (-07)

Паровые стерилизаторы (автоклавы)      Арт. КИУС.942711.004-07



### Ваша цена

Розница  
**188 663 руб.**

Оптовая цена  
**183 825 руб.**



Под заказ

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Тип загрузки: горизонтальный
- Тип автоклава: автоматический
- Дополнительный функционал: может работать автономно
- Объём рабочей камеры, л: 24,7
- Размеры рабочей камеры, мм: Ø246 × 450
- Диапазон температур, °С: 120...134
- Максимальное рабочее давление, МПа: 0,22

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

## Описание

### Автоматический паровой стерилизатор КасПЗ ГКа-25 ПЗ (-07)

КасПЗ ГКа-25 ПЗ (-07) – автоматический паровой стерилизатор, предназначенный для стерилизации водяным насыщенным паром под избыточным давлением расширенного ряда изделий медицинского назначения. Он рассчитан на обработку различных упакованных и неупакованных предметов: твёрдых, пористых, полых загрузок типа А, изделий из металлов, стекла, резин, пластмасс, перевязочных и текстильных материалов, не теряющих функциональные свойства при воздействии пара.

Для эксплуатации требуется подключение стерилизатора к водопроводу и канализации. Внутри камеры создаётся стабильный режим давления и температуры с высокой точностью контроля.

Прибор оснащён электронной системой контроля, обеспечивающей надёжность и безопасность. Время нагрева до рабочего режима не превышает 30 мин. Точность поддержания давления составляет ±0,01 МПа.

Предусмотрены три температурных режима: 134 °С на 5 мин, 126 °С на 10 мин и 121 °С на 20 мин. Предельное отклонение температуры в загруженной камере от номинальной не превышает ±1 °С.

Стерилизатор рассчитан на непрерывную работу не менее 16 ч в сутки, средний срок службы около 10 лет при наработке на отказ не менее 1000 циклов. Остаточная влажность стерильных текстильных изделий – не более 1 %.

### Технические характеристики

Параметр	Значение
Тип камеры	круглая
Полезный объём камеры	24,7 л
Максимальное рабочее давление	0,22 МПа
Точность поддержания давления	±0,01 МПа
Объём дистиллированной воды при первом запуске	2,75 л
Остаточная влажность стерильных текстильных материалов	не более 1 %
Внутренние размеры камеры (Ø × Г)	246 × 450 мм
Внешние габариты (Ш × Г × В)	450 × 690 × 400 мм

Масса	50 кг
Потребляемая мощность	не более 2,2 кВт
Питание	220 В / 50 Гц
Задаваемые температурные режимы	134 °С – 5 мин; 126 °С – 10 мин; 121 °С – 20 мин
Время нагрева стерилизатора	не более 30 мин
Предельное отклонение температуры в загруженной камере	±1 °С
Количество полок (стандартное/макс.)	2/3 шт.
Размеры полок (Ш × Г × В)	195 × 380 × 22 мм
Корректируемый уровень звуковой мощности	не более 70 дБА
Время непрерывной работы в сутках	менее 16 ч
Наработка на отказ	менее 1 000 циклов
Средний срок службы	10 лет

### Транспортные характеристики

Параметр	Значение
Количество мест	1
Максимальная длина места	540 мм
Максимальная ширина места	780 мм
Максимальная высота места	585 мм
Максимальный вес места	50 кг
Общий вес	50 кг
Общий объём	0,246402 м <sup>3</sup>

## Преимущества

- Автономного типа – не требует подключения к водопроводу и канализации.
- Эффективная стерилизация при запуске из холодного состояния;
- Термодинамическая сушка (естественным путём).
- Полная автоматизация процесса стерилизации.
- Все элементы внутренней камеры стерилизатора, кроме уплотнений, трубопроводов и штуцеров, изготовлены из коррозионностойкой стали.
- Стерилизаторы оснащены интерфейсным разъёмом для подключения к компьютеру.
- Энергонезависимая память.
- Предварительное удаление воздуха из стерилизационной камеры – гравитационная продувка.
- Соответствует классу В (ГОСТ Р ЕН 13 060).

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	КИУС.942711.004-07
Бренд	Касимовский приборный завод
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение, Для отделения стерилизации
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000027417.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000027417.pdf</a> , <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/UNK-00000027417.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/UNK-00000027417.pdf</a>
Тип загрузки	горизонтальный

<b>Дополнительный функционал</b>	может работать автономно
<b>Объём рабочей камеры, л</b>	24,7
<b>Размеры рабочей камеры, мм</b>	Ø246 × 450
<b>Диапазон температур, °С</b>	120...134
<b>Время нагрева, мин, не более</b>	30
<b>Количество полок</b>	2/3
<b>Размер полки, мм</b>	215 × 380 × 22
<b>Максимальное рабочее давление, МПа</b>	0,22
<b>Габариты, мм</b>	450 × 690 × 400
<b>Вес, кг</b>	50
<b>Электропитание, В</b>	220
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	2 000
<b>Страна производства</b>	Россия

#### **Дисклеймер:**

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.