

## Паровой стерилизатор Stegler VK-35

Паровые стерилизаторы (автоклавы)

Арт. VK-35



### Ваша цена

Розница

**197 594 руб.**

Оптовая цена

**189 692 руб.**



В наличии

С учетом НДС 20 %

- Тип загрузки: вертикальный
- Тип автоклава: автоматический
- Объем рабочей камеры, л: 34
- Размеры рабочей камеры, мм: Ø310×410
- Диапазон температур, °C: 105...134
- Максимальное рабочее давление, МПа: 0,22

Наличие регистрационного удостоверения

## Описание

### Паровой стерилизатор Stegler VK-35

Лабораторный паровой стерилизатор (автоклав) VK-35 предназначен для стерилизации изделий насыщенным водяным паром под давлением, обеззараживания инфицированного материала и отработанных микробиологических культур или медицинских отходов. Он позволяет стерилизовать изделия не только снаружи, но и изнутри (полые и пористые изделия), а также обёрнутые, упакованные изделия, стеклянную лабораторную посуду и жидкости. Паровая стерилизация высокоэффективна против всех известных микроорганизмов, в том числе и патогенных, а также бактериальных спор.

Прибор представлен стерилизационной камерой с нагревательным элементом и предохранительным клапаном. При снижении уровня воды в камере ниже допустимого, нагревательный элемент отключается. При превышении давления, клапан автоматически снижает его. Система управления автоклавом автоматическая с выводением значений всех функций на ЖК-дисплей.

Регистрационное удостоверение РОСЗДРАВНАДЗОРА №8470; ФСР 2012/12739.

## Преимущества

### Преимущества VK-35

- Материал - нержавеющая сталь.
- Возможность установки времени работы.
- Автоматическое программное управление.
- Жидкокристаллический дисплей.

## Характеристики

Параметр:

## Показатель:

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Артикул                            | VK-35        |
| Бренд                              | Stegler      |
| Страна бренда                      | Китай        |
| Тип загрузки                       | вертикальный |
| Объём рабочей камеры, л            | 34           |
| Размеры рабочей камеры, мм         | Ø310×410     |
| Диапазон температур, °C            | 105...134    |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 0,22         |
| Габариты, мм                       | 470×450×1020 |
| Вес, кг                            | 72           |
| Электропитание, В                  | 220          |
| Потребляемая мощность, Вт          | 2500         |

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.