

Паровой стерилизатор YouJoy BES-22L-B-LCD

Паровые стерилизаторы (автоклавы)



Ваша цена

Розница
130 500 руб.

Оптовая цена
125 100 руб.

YOUJOY

Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Тип загрузки: горизонтальный
- Тип автоклава: автоматический
- Дополнительный функционал: есть режим вакуумной сушки
- Объем рабочей камеры, л: 22
- Размеры рабочей камеры, мм: Ø250 × 450
- Диапазон температур, °C: 121...134

Товар участвует в акциях:

- Акция

Описание

Паровой стерилизатор YouJoy BES-22L-B-LCD

Модель BES-22-B-LCD — это автоклав с максимальной комплектацией в линейке стерилизующих машин класса В марки YOUJOY. Паровой стерилизатор BES 22L-B-LCD имеет функцию создания предварительного вакуума и функцию вакуумной сушки по окончании процесса стерилизации, в данном автоклаве можно стерилизовать любые виды медицинских инструментов и материалов. Автоклав BES-22-B-LCD подходит для стерилизации и обработки сложных инструментов с неровной поверхностью или с полыми, труднодоступными частями.

Механический замок гарантирует герметичность в камере на протяжении всего процесса автоклавирования инструментов.

В базовую комплектацию уже включены три удобных лотка для инструментов.

Автоматическое микропроцессорное управление. Корпус выполнен из специального пластика. Информативный и многофункциональный ЖК-дисплей с удобными клавишами управления.

Для регистрации данных о стерилизации предусмотрены порты подключения мини-принтера и USB-адаптера (оба устройства приобретаются отдельно).

Наполнение стерилизатора водой происходит вручную, что позволяет врачу лично проследить за уровнем жидкости.

Преимущества

- Тройной цикл предвакуума.
- Три программ стерилизации (режимы 121°C и 134°C).

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд	YouJoy
Страна бренда	Китай
Отрасли	Для отделения стерилизации
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000075441.pdf
Тип камеры	горизонтальная
Тип загрузки	горизонтальный
Дополнительный функционал	есть режим вакуумной сушки
Объём рабочей камеры, л	22
Размеры рабочей камеры, мм	Ø250 × 450
Диапазон температур, °C	121...134
Количество полок	3
Габариты, мм	462 × 585 × 460
Вес, кг	55
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	2 300
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.