

## Передвижной бактерицидный УФ-облучатель TAGLER ОБП 4-30

Бактерицидные облучатели открытого типа



**Ваша цена**

Розница

**30 800 руб.**

Оптовая цена

**30 500 руб.**



В наличии

**Области применения:**

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Количество УФ-ламп, шт.: 4
- Мощность одной УФ-лампы, Вт: 30
- Бактерицидный поток, Вт: 48
- Производительность, м³/ч: 240
- Лампы входят в комплект: да, входят

**Наличие регистрационного удостоверения**

**РЗН 2022/17837 от 26.07.2022**

### Описание

#### Передвижной открытый ультрафиолетовый облучатель TAGLER ОБП 4-30

TAGLER ОБП 4-30 — это мощный бактерицидный облучатель с четырьмя открытыми лампами, который предназначен для обеззараживания больших по объёму помещений.

Конструкция облучателя позволяет проводить дезинфекцию максимально широкой зоны. Лампы стоят по кругу и излучение от них идёт во все стороны, без слепых зон.

#### Как работают открытые ультрафиолетовые облучатели

Работа облучателей основана на обеззараживающем действии ультрафиолетового света (то есть излучения с длиной волны меньше 400 нанометров). Бактерицидным действием обладает ультрафиолетовое излучение с диапазоном длин волн 205-315 нм. Оно повреждает ДНК клеточного ядра микроорганизмов, что приводит к гибели микробных клеток в первом или последующем поколении.

Ультрафиолетовые лампы подходят для уничтожения вирусов, передаваемых воздушно-капельным путём, например вирусов гриппа или коронавирусов, а также различных микроорганизмов, спор или бактерий.

Реакция живой микробной клетки на ультрафиолетовое излучение не одинакова для различных длин волн. В TAGLER ОБП 4-30 используются четыре ртутных разрядных лампы низкого давления мощностью 30 Вт каждая. Они дают коротковолновое излучение с максимумом при длине волны 253,7 нм, излучение с такой длиной волны наиболее эффективно разрушает микроорганизмы.

Чтобы предотвратить синтез озона, колба лампы сделана из специального стекла, которое непроницаемо для излучения с длиной волн около 200 нм (озон образуется из молекул кислорода в воздухе при излучении с длиной волны 185 нм и опасен для людей).

Для ОБП 4-30 используются только лампы европейского производства. Срок их службы не менее 8000 часов.

#### Как безопасно использовать открытый бактерицидный облучатель

Открытое ультрафиолетовое излучение опасно для людей и домашних животных. Облучатель нельзя использовать в помещении, где кто-то находится. После задания времени работы облучателя у вас

будет 30 секунд, чтобы покинуть комнату.

После окончания работы и отключения ламп облучатель издаст достаточно громкий звуковой сигнал. После этого в помещение можно будет зайти.

## Простое и гибкое управление облучателем

Управление облучателем очень простое. Тумблером можно задать время работы: фиксированное (10, 15, 20 или 30 минут) или произвольное (то 1 до 90 минут с шагом 1 минута). Затем нужно нажать кнопку «СТАРТ». Таймер начнёт обратный отсчёт, и через 30 секунд лампы включатся.

## Передвижной облучатель

TAGLER ОБП 4-30 можно установить на подставку на колёсиках (входит в комплект поставки, нужна сборка). С её помощью облучатель можно легко перевозить из помещения в помещение. Если вам не нужно обрабатывать несколько помещений, то облучатель можно снять с подставки и установить в любом удобном месте.

## Преимущества

### Преимущества TAGLER ОБП 4-30

- Отличное решение для обеззараживания больших помещений. Четыре лампы мощностью 30 Вт позволяют эффективно обрабатывать помещения I-III категорий.
- Четыре режима с фиксированным временем работы позволяют быстро начать работу облучателя.
- Открытый облучатель дезинфицирует как воздух, так и поверхности, на которые попадает излучение.
- Благодаря подставке с колёсиками легко перемещать.

## Характеристики

| Параметр:                                  | Показатель:     |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Бренд                                      | TAGLER          |
| Страна бренда                              | Россия          |
| Отрасли                                    | Здравоохранение |
| Количество УФ-ламп, шт.                    | 4               |
| Мощность одной УФ-лампы, Вт                | 30              |
| Бактерицидный поток, Вт                    | 48              |
| Бактерицидное облучение на расстоянии 1 м, |                 |
| Вт/м <sup>2</sup>                          | 1               |
| Производительность, м <sup>3</sup> /ч      | 240             |
| Способ крепления                           | на подставку    |
| Уровень шума, дБ                           | 30              |
| Срок службы УФ-ламп, часов                 | до 9000         |

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Лампы входят в комплект   | да, входят   |
| Дополнительные опции      | с таймером   |
| Габариты, мм              | 1060×220×225 |
| Вес, кг                   | 15           |
| Потребляемая мощность, Вт | 135          |
| Страна производства       | Россия       |

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.