

Передвижной смотровой светильник ЭМА Эмалед 101 М-40

Медицинские светильники



Ваша цена

Розница

109 800 руб.

Оптовая цена

64 782 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 22 %

Описание

Передвижной смотровой светильник ЭМА Эмалед 101 М-40

ЭМА Эмалед 101 М-40 — передвижной медицинский светильник на стойке, предназначенный для проведения осмотров, диагностических исследований, перевязок и небольших хирургических манипуляций.

Светильник обеспечивает уровень освещённости до 40 000 лк и создаёт дополнительное бестеневое освещение рабочей зоны. Конструкция состоит из блока освещения, гибкой стойки, блока управления и передвижной стойки на пятилучевом основании с пятью колёсами.

Гибкая стойка позволяет установить блок освещения на необходимой высоте и зафиксировать его в требуемом положении. Блок управления можно наклонить на 90°, а фиксация положения осуществляется за счёт зажимного рычага. Для точного позиционирования светильник оснащён ручкой.

Блок освещения оснащён 8 светодиодами с нейтральной цветовой температурой 4 500 К. Индекс цветопередачи составляет не менее 97 Ra, что обеспечивает точную передачу цветов без искажений.

Интенсивность освещения регулируется в пяти ступенях от 20 до 100 %. Включение и выключение света, а также регулировка интенсивности осуществляются кнопками на блоке управления.

Во время работы освещаемое операционное поле не нагревается, что снижает риск повреждения тканей пациента и повышает комфорт врача при длительных манипуляциях.

Передвижная стойка установлена на пятилучевом основании с пятью колёсами, два из которых оснащены тормозами. Такая конструкция обеспечивает мобильность светильника и позволяет легко перемещать его и надёжно фиксировать в необходимом месте. Гибкая стойка и стойка с основанием выполнены из металла, блок питания — из ударопрочного пластика.

Особенности

- Передвижное исполнение на пятилучевом основании с пятью колёсами.
- Однокупольная конструкция.
- Гибкая металлическая стойка для установки блока освещения на нужной высоте и в требуемом положении.
- Блок управления с возможностью наклона на 90°.
- Фиксация положения блока управления за счёт зажимного рычага.
- Ручка для точного позиционирования светового блока во время вмешательства.
- 8 светодиодов с нейтральной цветовой температурой.
- Равномерно распределённый свет без искажения цветопередачи.
- Пять ступеней регулировки интенсивности освещения от 20 до 100 %.
- Уровень освещённости до 40 000 лк.
- Размер рабочего поля — 160 мм.
- Цветовая температура 4 500 К.
- Индекс цветопередачи не менее 97 Ra.
- Операционное поле не нагревается во время работы светильника.
- Два колеса оснащены тормозами для фиксации светильника.
- Металлическая конструкция гибкой стойки и стойки с основанием.
- Блок питания выполнен из ударопрочного пластика.
- Источник света рассчитан на 60 000 часов непрерывной работы.
- Питание от электрической сети 220 В.
- Средний срок службы светильника — 8 лет.

- Гарантия производителя — 2 года.

Технические характеристики

Характеристика	Значение	
Конструкция	Однокупольная	
Исполнение	Напольный, передвижной	
Вид крепления светильника	Стойка на колёсах	
Тип источника света	Светодиоды	
Количество источников света	8	
Уровень освещённости	40 000 лк	
Регулировка освещённости	20 – 100 %	
Количество ступеней регулировки интенсивности	5	
Размер рабочего поля	160 мм	
Цветовая температура	4 500 К	
Срок службы источников света	60 000 ч	
Индекс цветопередачи	не менее 97 Ra	
Средний срок службы	8 лет	
Гарантия производителя	2 года	

Управление и регулировка

- Включение и выключение светильника с помощью кнопок блока управления.
- Регулировка интенсивности освещения с помощью кнопок блока управления.
- Пять ступеней интенсивности света от 20 до 100 %.
- Наклон блока управления на 90°.
- Регулировка положения блока освещения с помощью гибкой стойки.
- Фиксация положения за счёт зажимного рычага.

Конструкция

- Блок освещения.
- Гибкая металлическая стойка.
- Блок управления.
- Передвижная металлическая стойка.
- Пятилучевое основание с пятью колёсами.
- Два колеса с тормозами.
- Блок питания из ударопрочного пластика.
- Ручка для позиционирования светового блока.

Комплект поставки

- Блок освещения с гибкой стойкой и блоком управления — 1 шт.
- Стойка передвижная на пятилучевой колёсной опоре — 1 шт.
- Блок питания — 1 шт.
- Руководство по эксплуатации.

Преимущества

- Передвижная конструкция обеспечивает возможность быстро перемещать светильник между рабочими зонами.
- Пятилучевое основание с пятью колёсами обеспечивает устойчивость и мобильность светильника.
- Два колеса оснащены тормозами для надёжной фиксации светильника в выбранном положении.
- Гибкая металлическая стойка позволяет устанавливать световой блок на необходимой высоте и точно позиционировать его относительно рабочей зоны.
- Блок управления можно наклонить на 90° для удобного доступа к элементам управления.
- Зажимной рычаг обеспечивает фиксацию установленного положения.
- 8 нейтральных светодиодов формируют яркий и равномерно распределённый свет.
- Освещённость до 40 000 лк обеспечивает эффективное освещение рабочей зоны.
- Пять ступеней регулировки интенсивности от 20 до 100 % позволяют подобрать необходимый уровень освещения.
- Индекс цветопередачи не менее 97 Ra обеспечивает точную передачу цветов без искажений.
- Цветовая температура 4 500 К обеспечивает нейтральный свет, подходящий для медицинских осмотров и манипуляций.
- Размер рабочего поля 160 мм позволяет сфокусировать освещение на необходимой области.
- Операционное поле не нагревается во время работы светильника.
- Источник света рассчитан на 60 000 часов непрерывной работы.

- Управление включением и выключением светильника осуществляется кнопками на блоке управления.
- Металлическая гибкая стойка и стойка с основанием обеспечивают прочность конструкции.
- Блок питания выполнен из ударопрочного пластика.
- Конструкция светильника обеспечивает удобное обслуживание и проведение дезинфекции.
- Питание от сети 220 В позволяет использовать светильник в медицинских кабинетах без дополнительного источника питания.
- Средний срок службы светильника составляет 8 лет.
- Гарантия производителя составляет 2 года.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Завод ЭМА
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение, Для дома
Вес, кг	6.5
Электропитание, В	220
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.