

Платформенные весы AnD EM-30КАМ

Платформенные весы Арт. EM-30КАМ



Ваша цена

Розница

0 руб.

Оптовая цена
По запросу

AND
Эй энд Ди, Япония

Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Тип весов: платформенные
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: 30
- Дискретность, г: 10 / 5 / 2
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 100
- Калибровка: внешняя
- Класс точности: Средний (III)

Описание

Платформенные весы AnD EM-30КАМ

Точные, быстрые, простые в использовании и при этом удивительно компактные и лёгкие — это новые платформенные весы серии EM.

Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ (Госреестр СИ): № [50147-12](#).
Срок свидетельства: до 20.01.2022.

Качество и технологии A&D для бюджетного сегмента платформенных весов:

- Класс точности — III средний (ГОСТ OIML R76-1-2011).
- Высокая точность и три переключаемых диапазона взвешивания.
- Дисплей высокой чёткости с белой подсветкой.
- 200 часов работы от аккумулятора.
- Мобильность и небольшой вес.
- Автоматическое отключение питания для сохранения заряда аккумулятора.
- Платформа травмобезопасной конструкции, удобно и легко моющаяся.
- 2 типоразмера платформы.
- Возможность поворота дисплея на 360 градусов в горизонтальной плоскости.
- Функция счёта предметов.

Преимущества

Преимущества AnD EM-30КАМ

- Лидер бюджетного сегмента платформенных весов.
- 3 варианта дискретности на выбор.
- Регулируемый дисплей.
- Взвешивание от 30 до 300 кг.
- Стандартный интерфейс RS-232C.
- Автоматическое выключение — если сетевой адаптер подключён, но никакие операции не выполняются в течение некоторого времени (холостой режим), дисплей автоматически отключается и загорается индикатор режима ожидания.
- Счётная функция подсчитывает количество единиц продукта на основании веса продукта.
- Весы с универсальным питанием (сеть и батарейки). Батарейки позволяют работать с весами независимо от сети длительное время. В весах A&D используются батарейки типов D, AA, AAA, C.
- Жидкокристаллический дисплей с подсветкой. Такой тип дисплея позволяет работать в помещениях с ограниченным освещением.
- Процедура калибровки или юстировка осуществляется корректировкой значения показателей весов внешней калибровочной массой.

- Весы могут работать с одним из трёх значений разрешения дисплея, которое выбирается пользователем в зависимости от конкретных целей. NORMAL (1/3000), HIGH (1/6000 – 1/7500 (в зависимости от значения НПВ), HIGHER (1/12 000 – 1/15 000 (в зависимости от значения НПВ).

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	ЕМ-30КАМ
Бренд	A&D
Страна бренда	Япония
Тип весов	платформенные
Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг	30
Дискретность, г	10 / 5 / 2
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г	100
Воспроизводимость (СКО), г	5
Линейность, ± г	10
Калибровка	внешняя
Гиря	M1 – 30 кг
Класс точности	Средний (III)
Размер платформы, мм	300×530
Габариты, мм	300×560×450
Вес, кг	4
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.