

Платформенные весы AnD EM-60KAM

Платформенные весы Арт. EM-60KAM



Ваша цена

Розница

0 руб.

Оптовая цена
По запросу



Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Тип весов: платформенные
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: 60
- Дискретность, г: 20 / 10 / 5
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 200
- Калибровка: внешняя
- Класс точности: Средний (III)

Описание

```
<div class="content_row content_row-box--side-left-medium">
  <div class="content_col">
    <div class="content-area">
      <h3>Платформенные весы AnD EM-60KAM</h3>
    </div>
  </div>
  <div class="content_col">
    <div class="content-area">
      <p><b>Точные, быстрые, простые в использовании и при этом удивительно компактные и л<span
class="yo_letter">ё</span>кие — это новые платформенные весы серии EM.</b></p>
      <p>Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ &#40;Госреестр СИ&#41;:
&#8470; <a href="https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/361926" target="_blank"
rel="noopener">50147-12</a>. Срок свидетельства: до 20.01.2022.</p>
      <p>Качество и технологии A&D для бюджетного сегмента платформенных весов:</p>
      <ul type="disc">
        <li>Класс точности — III средний &#40;ГОСТ OIML R76-1-2011&#41;.</li>
        <li>Высокая точность и три переключаемых диапазона взвешивания.</li>
        <li>Дисплей высокой ч<span class="yo_letter">ё</span>ткости с белой подсветкой.</li>
        <li>200 часов работы от аккумулятора.</li>
        <li>Мобильность и небольшой вес.</li>
        <li>Автоматическое отключение питания для сохранения заряда аккумулятора.</li>
        <li>Платформа травмобезопасной конструкции, удобно и легко моющаяся.</li>
        <li>2 типоразмера платформы.</li>
        <li>Возможность поворота дисплея на 360 градусов в горизонтальной плоскости.</li>
        <li>Функция сч<span class="yo_letter">ё</span>та предметов.</li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</div>
```

Преимущества

Преимущества AnD EM-60KAM

- Лидер бюджетного сегмента платформенных весов.
- 3 варианта дискретности на выбор.
- Регулируемый дисплей.
- Взвешивание от 30 до 300 кг.
- Стандартный интерфейс RS-232C.
- Автоматическое выключение — если сетевой адаптер подключён, но никакие операции не выполняются в течение некоторого времени (холостой режим), дисплей автоматически отключается и загорается индикатор режима ожидания.
- Счётная функция подсчитывает количество единиц продукта на основании веса продукта.

- Весы с универсальным питанием (сеть и батарейки). Батарейки позволяют работать с весами независимо от сети длительное время. В весах A&D используются батарейки типов D, AA, AAA, C.
- Жидкокристаллический дисплей с подсветкой. Такой тип дисплея позволяет работать в помещениях с ограниченным освещением.
- Процедура калибровки или юстировка осуществляется корректировкой значения показателей весов внешней калибровочной массой.
- Весы могут работать с одним из трёх значений разрешения дисплея, которое выбирается пользователем в зависимости от конкретных целей. NORMAL (1/3000), HIGH (1/6000 – 1/7500 (в зависимости от значения НПВ), HIGHER (1/12 000 – 1/15 000 (в зависимости от значения НПВ).

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	EM-60КАМ
Бренд	A&D
Страна бренда	Япония
Тип весов	платформенные
Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг	60
Дискретность, г	20 / 10 / 5
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г	200
Воспроизводимость (СКО), г	10
Линейность, ± г	20
Калибровка	внешняя
Гиря	M1 - 60 кг
Класс точности	Средний (III)
Размер платформы, мм	300×530
Габариты, мм	300×560×450
Вес, кг	4
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.