

Платформенные весы OHAUS Defender 2000 D24PE600FV

Платформенные весы Арт. 30296493



Ваша цена

Розница

0 руб.

Оптовая цена
По запросу



Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Тип весов: платформенные
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: 600
- Дискретность, г: 100
- Калибровка: внешняя
- Класс точности: Средний (III)

Описание

Платформенные весы OHAUS Defender 2000 D24PE600FV

Прочные и надёжные весы по доступной цене.

Полированная весовая платформа из нержавеющей стали марки 430, окрашенная рама из углеродистой стали, датчик веса в корпусе из алюминиевого сплава с классом защиты IP65 обеспечивают прочность и надёжность конструкции весов.

Красный светодиодный индикатор на терминале весов Defender 2000 отображает результаты, которые чётко видны даже в местах с недостаточным освещением.

Питание Defender 2000 может быть от сети с использованием сетевого адаптера или от встроенной свинцовой аккумуляторной батареи.

Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ (Госреестр СИ): № [74252-19](#).
Срок свидетельства: до 01.03.2024.

Режимы применения

Взвешивание, подсчёт количества предметов, суммирование.

Дисплей

Светодиодный дисплей.

Эксплуатация

Сетевой адаптер или аккумулятор (входит в комплект).

Связь

RS232 (опция).

Материалы конструкции

Терминал с корпусом из АБС-пластика, весовая платформа из нержавеющей стали марки 430 с окрашенной стальной рамой, датчик веса в корпусе из алюминия с классом защиты IP65.

Преимущества

Преимущества OHAUS Defender 2000 D24PE600FV

- Терминал с корпусом из АБС-пластика.
- Красный светодиодный дисплей.
- Сенсорно-механические клавиши.
- Интерфейс RS232C с возможностью ручной/непрерывной/периодической распечатки результатов.
- Блокировка параметров конфигурации.
- Встроенная свинцовая аккумуляторная батарея.
- Сетевой адаптер.
- Встроенное программное обеспечение для подсчёта количества предметов с функциями задания размера выборки и суммирования (накопления) результатов взвешивания.
- Выбор точек калибровки.
- Выставление по уровню.
- Автоматическая коррекция нуля.
- Автоматическое выключение для экономии заряда батареи.
- Весовая платформа из нержавеющей стали с окрашенной рамой из углеродистой стали.
- Нескользящие резиновые опоры для выставления по уровню с фиксирующими гайками.
- Внешний пузырьковый уровень.
- Датчик веса в корпусе из алюминиевого сплава с классом защиты IP65.
- Упоры для защиты от перегрузки.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	30296493
Бренд	OHAUS
Страна бренда	США
Тип весов	платформенные
Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг	600
Дискретность, г	100
Калибровка	внешняя
Класс точности	Средний (III)
Размер платформы, мм	800×600
Интерфейс	RS-232 (как опция)
Время стабилизации, с	1
Защита от пыли и влаги (IP)	IP65 (только у датчика веса)
Габариты, мм	1240×912×600
Вес, кг	40
Вес в упаковке, кг	45
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся

поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.