

Платформенные весы OHAUS Defender 3000 D32XW150VL

Платформенные весы Арт. 80252901



Ваша цена

Розница

0 руб.

Оптовая цена
По запросу



Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Тип весов: платформенные
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: 150
- Дискретность, г: 20
- Калибровка: внешняя
- Класс точности: Средний (III)

Описание

Платформенные весы OHAUS Defender 3000 D32XW150VL

Универсальные настольные весы с возможностью промывки, соответствующие основным промышленным стандартам.

Весы серии Defender 3000 отличаются простой, но прочной конструкцией с терминалом из нержавеющей стали класса защиты NEMA 4X/IP65 с тактильными клавишами, ЖК-дисплеем с подсветкой и встроенным аккумулятором.

Терминал из нержавеющей стали с классом защиты NEMA 4X/IP66 спроектирован для жёстких промышленных условий. Аккумуляторная батарея на 58 часов позволяет непрерывно работать в течение нескольких дней.

Надёжная конструкция включает платформу из нержавеющей стали марки 304, трубчатую стальную раму, стойку и кронштейн для индикатора из нержавеющей стали, а также корпус датчика веса из нержавеющей стали с классом защиты IP67.

Чёткий дисплей и возможность работы в счётном режиме облегчают повседневное использование в основных отраслях промышленности. Отвечают требованиям стандарта NTEP/Measurement Canada или OIML/EC (в зависимости от региона).

Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ (Госреестр СИ): № [74252-19](#). Срок свидетельства: до 01.03.2024.

Режимы применения

Взвешивание, подсчёт количества предметов.

Дисплей

Жидкокристаллический дисплей с подсветкой (LCD).

Эксплуатация

Кабель питания или аккумулятор (входит в комплект).

Связь

Двунаправленный интерфейс RS232 (входит в комплект).

Материалы конструкции

Терминал из нержавеющей стали класса защиты IP65 с откидной передней крышкой и крепёжными отверстиями, стойка и настенный кронштейн из нержавеющей стали, платформа из нержавеющей стали марки 304 со стальной трубчатой рамой, датчик веса из нержавеющей стали с защитой IP67.

Преимущества

Преимущества OHAUS Defender 3000 D32XW150VL

Защита от перегрузки до 125 %.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	80252901
Бренд	OHAUS
Страна бренда	США
Тип весов	платформенные
Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг	150
Дискретность, г	20
Калибровка	внешняя
Класс точности	Средний (III)
Размер платформы, мм	550×420
Интерфейс	RS-232
Защита от пыли и влаги (IP)	IP65; NEMA 4X
Габариты, мм	920×668×420
Вес, кг	27
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.