

Платформенные весы OHAUS Defender 5000 D52XW15WQDL5

Платформенные весы Арт. 30424291

Ваша цена

Розница

0 руб.

Оптовая цена
По запросу



Под заказ



С учетом НДС 22 %

- Тип весов: платформенные
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: 6, 15
- Дискретность, г: 0,5/1
- Калибровка: внешняя
- Класс точности: Средний (III)

Описание

Платформенные весы OHAUS Defender 5000 D52XW15WQDL5

Многофункциональные настольные весы общего промышленного назначения в корпусе из нержавеющей стали с возможностью промывки.

Удобная в использовании модель оснащена простой клавиатурой и большим дисплеем с подсветкой. Простые текстовые подсказки на дисплее помогают в работе.

Прочная конструкция с платформой и рамой из нержавеющей стали включает датчик веса с классом защиты IP67 и индикатор с классом защиты IP68. Весы Defender отвечают требованиям стандарта NTEP/Measurement Canada или OIML/EC (в зависимости от региона).

Поддерживают стандартные промышленные режимы взвешивания, библиотека данных на 50000 записей и 1000 профилей пользователей. Поддерживает вывод результатов согласно требованиям GMP/GLP с указанием даты/времени в целях обеспечения прослеживаемости.

Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ (Госреестр СИ): №8470; [74252-19](#). Срок свидетельства: до 01.03.2024.

Режимы применения

Взвешивание, подсчёт штук, процентное взвешивание, контрольное взвешивание, динамическое взвешивание (удержание показаний).

Дисплей

ЖК-дисплей с подсветкой, 256×80 пикселей.

Эксплуатация

Встроенный блок питания с кабелем (в комплекте) или аккумулятор (продаётся отдельно).

Связь

Коммуникационный порт RS232 и слот microSD (в комплекте), второй порт по выбору: RS232/RS485/USB, Ethernet и WiFi/Bluetooth, дискретный ввод/вывод и аналоговый выход (продаются отдельно); вывод данных с отметкой времени и даты в формате GLP/GMP.

Материалы конструкции

Платформа и рама из нержавеющей стали марки 304, индикатор IP68 из нержавеющей стали, датчик веса из нержавеющей стали IP67 (один диапазон) / датчик веса из алюминия (два диапазона), нескользящие регулируемые резиновые ножки.

Преимущества

Преимущества OHAUS Defender 5000 D52XW15WQDL5

- Разрешение до 3000e в двух диапазонах.
- Защита от перегрузки до 150 %.
- Дисплей и звуковой сигнал для контрольного взвешивания.
- Блокировка меню.
- Многоязычный интерфейс.
- Настраиваемая фильтрация.
- Индикаторы стабильности, перегруза и недогрузки.
- Настройка параметров дисплея.
- Автоматическая печать и тарирование.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	30424291
Бренд	OHAUS
Страна бренда	США
Тип весов	платформенные
Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг	6, 15
Дискретность, г	0,5/1
Калибровка	внешняя
Класс точности	Средний (III)
Размер платформы, мм	400×400
Интерфейс	RS-232, RS-232 (как опция), USB (как опция), Ethernet (как опция)
Защита от пыли и влаги (IP)	IP67
Габариты, мм	122×677×400
Вес, кг	17
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения

её от производителей.