

## Платформенные весы OHAUS Defender 5000 D52XW60WQDL5

Платформенные весы      Арт. 30424293

Ваша цена

Розница

**0 руб.**

Оптовая цена  
По запросу



Под заказ



С учетом НДС 22 %

- Тип весов: платформенные
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: 30, 60
- Дискретность, г: 2/5
- Калибровка: внешняя
- Класс точности: Средний (III)

### Описание

#### Платформенные весы OHAUS Defender 5000 D52XW60WQDL5

Многофункциональные настольные весы общего промышленного назначения в корпусе из нержавеющей стали с возможностью промывки.

Удобная в использовании модель оснащена простой клавиатурой и большим дисплеем с подсветкой. Простые текстовые подсказки на дисплее помогают в работе.

Прочная конструкция с платформой и рамой из нержавеющей стали включает датчик веса с классом защиты IP67 и индикатор с классом защиты IP68. Весы Defender отвечают требованиям стандарта NTEP/Measurement Canada или OIML/EC (в зависимости от региона).

Поддерживают стандартные промышленные режимы взвешивания, библиотека данных на 50000 записей и 1000 профилей пользователей. Поддерживает вывод результатов согласно требованиям GMP/GLP с указанием даты/времени в целях обеспечения прослеживаемости.

Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ (Госреестр СИ): №8470; [74252-19](#). Срок свидетельства: до 01.03.2024.

#### Режимы применения

Взвешивание, подсчёт штук, процентное взвешивание, контрольное взвешивание, динамическое взвешивание (удержание показаний).

#### Дисплей

ЖК-дисплей с подсветкой, 256×80 пикселей.

#### Эксплуатация

Встроенный блок питания с кабелем (в комплекте) или аккумулятор (продаётся отдельно).

#### Связь

Коммуникационный порт RS232 и слот microSD (в комплекте), второй порт по выбору: RS232/RS485/USB, Ethernet и WiFi/Bluetooth, дискретный ввод/вывод и аналоговый выход (продаются отдельно); вывод данных с отметкой времени и даты в формате GLP/GMP.

#### Материалы конструкции

Платформа и рама из нержавеющей стали марки 304, индикатор IP68 из нержавеющей стали, датчик веса из нержавеющей стали IP67 (один диапазон) / датчик веса из алюминия (два диапазона), нескользящие регулируемые резиновые ножки.

## Преимущества

### Преимущества OHAUS Defender 5000 D52XW60WQDL5

- Разрешение до 3000e в двух диапазонах.
- Защита от перегрузки до 150 %.
- Дисплей и звуковой сигнал для контрольного взвешивания.
- Блокировка меню.
- Многоязычный интерфейс.
- Настраиваемая фильтрация.
- Индикаторы стабильности, перегруза и недогрузки.
- Настройка параметров дисплея.
- Автоматическая печать и тарирование.

## Характеристики

| Параметр:                               | Показатель:                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Артикул                                 | 30424293                                                             |
| Бренд                                   | OHAUS                                                                |
| Страна бренда                           | США                                                                  |
| Тип весов                               | платформенные                                                        |
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг | 30, 60                                                               |
| Дискретность, г                         | 2/5                                                                  |
| Калибровка                              | внешняя                                                              |
| Класс точности                          | Средний (III)                                                        |
| Размер платформы, мм                    | 400×400                                                              |
| Интерфейс                               | RS-232, RS-232 (как опция), USB (как опция),<br>Ethernet (как опция) |
| Защита от пыли и влаги (IP)             | IP67                                                                 |
| Габариты, мм                            | 122×677×400                                                          |
| Вес, кг                                 | 17                                                                   |
| Страна производства                     | Китай                                                                |

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения

её от производителей.