

## Платформенные весы OHAUS Defender 5000 D52XW6WQDR6

Платформенные весы      Арт. 30424298



**Ваша цена**

Розница  
**0 руб.**

Оптовая цена  
По запросу



Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Тип весов: платформенные
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: 3, 6
- Дискретность, г: 0,2/0,5
- Калибровка: внешняя
- Класс точности: Средний (III)

### Описание

```
<div class="content_row content_row-box--side-left-medium">
  <div class="content_col">
    <div class="content-area">
      <h3>Платформенные весы OHAUS Defender 5000 D52XW6WQDR6</h3>
    </div>
  </div>
  <div class="content_col">
    <div class="content-area">
      <p>Многофункциональные настольные весы общего промышленного назначения в корпусе из нержавеющей стали с возможностью промывки.</p>
      <p>Удобная в использовании модель оснащена простой клавиатурой и большим дисплеем с подсветкой. Простые текстовые подсказки на дисплее помогают в работе.</p>
      <p>Прочная конструкция с платформой и рамой из нержавеющей стали включает датчик веса с классом защиты IP67 и индикатор с классом защиты IP68. Весы Defender отвечают требованиям стандарта NTEP/Measurement Canada или OIML/EC &#40;в зависимости от региона&#41;;</p>
      <p>Поддерживают стандартные промышленные режимы взвешивания, библиотека данных на 50000 записей и 1000 профилей пользователей. Поддерживает вывод результатов согласно требованиям GMP/GLP с указанием даты/времени в целях обеспечения прослеживаемости.</p>
      <p>Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ &#40;Госреестр СИ&#41;; &#8470; <span><a href="https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/548133" target="_blank" rel="noopener">74252-19</a></span>. Срок свидетельства: до 01.03.2024.</p>
      <p><strong>Режимы применения</strong></p>
      <p>Взвешивание, подсч<span class="yo_letter">ё</span> штук, процентное взвешивание, контрольное взвешивание, динамическое взвешивание &#40;удержание показаний&#41;;</p>
      <p><strong>Дисплей</strong></p>
      <p>ЖК-дисплей с подсветкой, 256×80 пикселей.</p>
      <p><strong>Эксплуатация</strong></p>
      <p>Встроенный блок питания с кабелем &#40;в комплекте&#41; или аккумулятор &#40;прода<span class="yo_letter">ё</span> отдельно&#41;;</p>
      <p><strong>Связь</strong></p>
      <p>Коммуникационный порт RS232 и слот microSD &#40;в комплекте&#41;; второй порт по выбору: RS232/RS485/USB, Ethernet и WiFi/Bluetooth, дискретный ввод/вывод и аналоговый выход &#40;продаются отдельно&#41;; вывод данных с отметкой времени и даты в формате GLP/GMP.</p>
      <p><strong>Материалы конструкции</strong></p>
      <p>Платформа и рама из нержавеющей стали марки 304, индикатор IP68 из нержавеющей стали, датчик веса из нержавеющей стали IP67 &#40;один диапазон&#41; / датчик веса из алюминия &#40;два диапазона&#41;; нескользящие регулируемые резиновые ножки.</p>
    </div>
  </div>
</div>
```

### Преимущества

## Преимущества OHAUS Defender 5000 D52XW6WQDR6

- Разрешение до 3000e в двух диапазонах.
- Защита от перегрузки до 150 %.
- Дисплей и звуковой сигнал для контрольного взвешивания.
- Блокировка меню.
- Многоязычный интерфейс.
- Настраиваемая фильтрация.
- Индикаторы стабильности, перегруза и недогруза.
- Настройка параметров дисплея.
- Автоматическая печать и тарирование.

## Характеристики

| Параметр:                               | Показатель:                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Артикул                                 | 30424298                                                             |
| Бренд                                   | OHAUS                                                                |
| Страна бренда                           | США                                                                  |
| Тип весов                               | платформенные                                                        |
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг | 3, 6                                                                 |
| Дискретность, г                         | 0,2/0,5                                                              |
| Калибровка                              | внешняя                                                              |
| Класс точности                          | Средний (III)                                                        |
| Размер платформы, мм                    | 305×305                                                              |
| Интерфейс                               | RS-232, RS-232 (как опция), USB (как опция),<br>Ethernet (как опция) |
| Защита от пыли и влаги (IP)             | IP67                                                                 |
| Габариты, мм                            | 604×442×305                                                          |
| Вес, кг                                 | 10                                                                   |
| Страна производства                     | Китай                                                                |

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описание в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.