

Полуавтоматический паровой стерилизатор КасПз ВКа-75 ПЗ

Паровые стерилизаторы (автоклавы)

Арт. ВКа 75-ПЗ



Ваша цена

Розница
280 800 руб.

Оптовая цена
273 600 руб.



Под заказ

НДС не облагается

- Тип загрузки: вертикальный
- Тип автоклава: полуавтоматический
- Объём рабочей камеры, л: 75
- Размеры рабочей камеры, мм: Ø400×658
- Диапазон температур, °С: 110...132
- Максимальное рабочее давление, МПа: 0,22

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

Наличие регистрационного удостоверения

ФСР 2012/13222 от 22.03.2021

Описание

Полуавтоматический паровой стерилизатор КасПз ВКа-75 ПЗ

Паровой стерилизатор КасПз ВКа-75 ПЗ предназначен для обеззараживания водяным насыщенным паром под избыточным давлением изделий медицинского назначения.

Задаваемые температурные режимы:

- 132 °С – 20 мин,
- 120 °С – 45 мин,
- 110°С – 180 мин.

Имеет фильтр бактериальной очистки атмосферного воздуха, поступающего в стерилизационную камеру на этапе выравнивания давления. Сушка простерилизованного материала производится под вакуумом, который создаётся с помощью эжектора.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № ФСР 2012/13222 от 22.03.2021.

Стерилизационная камера и парогенератор выполнены из нержавеющей стали и представляют собой единую сварную конструкцию. Все элементы внутренней камеры стерилизатора, кроме уплотнений, трубопроводов и штуцеров, изготовлены из коррозионностойкой стали, внутренняя поверхность камеры обработана методом электрохимического полирования.

Сливное отверстие камеры имеет фильтр для предохранения гидроаппаратуры от попадания мусора.

Количество стерилизационных коробок типа КСКФ-18, одновременно загружаемых в камеру – 3шт. (поставляются по отдельному заказу).

Гарантийный срок: 12 месяцев с момента завершения пусконаладочных работ, но не более 24 месяцев со дня его изготовления.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул	ВКа 75-ПЗ
Бренд	Касимовский приборный завод
Страна бренда	Россия
Тип загрузки	вертикальный
Объём рабочей камеры, л	75
Размеры рабочей камеры, мм	Ø400×658
Диапазон температур, °С	110...132
Отклонение температуры от заданной, ±°С	2
Время нагрева, мин, не более	60
Максимальное рабочее давление, МПа	0,22
Габариты, мм	825×552×1096
Вес, кг	140
Электропитание, В	380
Потребляемая мощность, Вт	6500
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.