

## Портативные весы OHAUS Scout SJX3201/E

Аналитические и лабораторные весы

Арт. 30272154

Ваша цена

Розница

**0 руб.**

Оптовая цена  
По запросу



Под заказ



С учетом НДС 22 %

- Тип весов: портативные
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), г: 3200
- Дискретность, г: 0,1
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 5
- Калибровка: внешняя
- Класс точности: Высокий (II)

### Описание

#### Портативные весы OHAUS Scout SJX3201/E

Портативные весы класса точности II для торговых операций идеальны для взвешивания ювелирных изделий.

Эффективная защита от перегрузки, большой дисплей с подсветкой, короткое время стабилизации, различные единицы измерения, режимы взвешивания и возможности подключения делают эти небольшие весы очень удобными в работе.

Широкие возможности подключения облегчают регистрацию и передачу данных. Весы могут быть оснащены вспомогательным дисплеем.

Точность весов обеспечивает функция ручной внутренней калибровки в соответствии с требованиями класса точности II с сертификацией для торговых операций.

Передовая технология взвешивания гарантирует высокую надёжность и воспроизводимость результатов взвешивания.

Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ (Госреестр СИ): &#8470; [64467-16](#).  
Срок свидетельства: до 29.06.2021.

Режимы применения

Взвешивание, подсчёт количества предметов, контрольное и процентное взвешивание, суммирование, определение плотности, фиксирование максимального веса.

Дисплей

Жидкокристаллический дисплей (LCD) с подсветкой.

Эксплуатация

Сетевой адаптер (входит в комплект) или четыре батарейки AA (не входят в комплект).

Связь

Интерфейс RS232, USB-порт, USB-устройство, Ethernet или Bluetooth (опции).

Материалы конструкции

Корпус из АБС-пластика, чашка из нержавеющей стали, защитный кожух из АБС-пластика (только для модели с разрешением 1 мг), крюк для взвешивания под весами, транспортировочный замок, калибровочный замок, паз для противоугонного замка, регулируемые опоры для выставления по уровню, индикатор уровня с подсветкой на передней панели.

## Преимущества

### Преимущества OHAUS Scout SJX3201/E

- Индикатор стабильности показаний.
- Механическая и программная защита от перегрузки/недостаточной нагрузки.
- Индикатор низкого заряда батареи.
- Автоматическое выключение.
- Автоматическое тарирование.
- Совок для модели с НПВ 64 г.
- Калибровочные гири (только для модели SJX/E с НПВ 64 г).

## Характеристики

| Параметр:                               | Показатель:                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Артикул                                 | 30272154                                                  |
| Бренд                                   | OHAUS                                                     |
| Страна бренда                           | США                                                       |
| Тип весов                               | портативные                                               |
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), г  | 3200                                                      |
| Дискретность, г                         | 0,1                                                       |
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г | 5                                                         |
| Воспроизводимость (СКО), г              | 0,1                                                       |
| Линейность, ± г                         | 0,1                                                       |
| Калибровка                              | внешняя                                                   |
| Класс точности                          | Высокий (II)                                              |
| Размер платформы, мм                    | 170×140                                                   |
| Интерфейс                               | RS-232 (как опция), USB (как опция), Ethernet (как опция) |
| Время стабилизации, с                   | 1                                                         |
| Габариты, мм                            | 202×224×54                                                |
| Вес, кг                                 | 1                                                         |
| Страна производства                     | Китай                                                     |

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара

без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.