

Порционные весы AnD HL-3000LWP

Аналитические и лабораторные весы

Арт. HL-3000LWP



Ваша цена

Розница

0 руб.

Оптовая цена
По запросу

AND
Эй энд Ди, Япония

Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Тип весов: порционные
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), г: 3000
- Дискретность, г: 1
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 20
- Калибровка: внешняя

Описание

Порционные весы AnD HL-3000LWP

Классическая серия компактных порционных весов для широкого круга пользователей: школы, ювелирные магазины, офисы (например, для взвешивания почтовой корреспонденции) и лаборатории.

Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ (Госреестр СИ): № [75037-19](#).
Срок свидетельства: до 24.05.2024.

Серия HL-WP — серия весов из нержавеющей стали с промышленным классом защиты IP65.

Серия HL-i — более компактные, эргономичные весы общего назначения.

- Химически стойкая платформа из нержавеющей стали SUS304 (модели HL-WP).
- Компактные размеры (модели HL-WP) позволяют использовать весы в ограниченном пространстве.
- Модель HL-3000LWP с увеличенной платформой для взвешивания.
- HL-WP длительность работы от батареек примерно 200 часов (при использовании щелочных батарей).
- HL-i длительность работы от батареек примерно 1000 часов (при использовании щелочных батарей).
- Работа от батареек типа «AA» или от сетевого адаптера (опция).
- Функция автоматического отключения дисплея.
- Индикация низкого уровня заряда батарей.
- Оптимальный набор функций (обнуление, тарирование, калибровка).

Преимущества

Преимущества AnD HL-3000LWP

- Компактные размеры для использования в ограниченном пространстве.
- До 1000 часов работы от батареек.
- Автоматическое выключение — если сетевой адаптер подключён, но никакие операции не выполняются в течение некоторого времени (холостой режим), дисплей автоматически отключается и загорается индикатор режима ожидания.
- Степень защиты IP65.
- Весы с универсальным питанием (сеть и батарейки). Батарейки позволяют работать с весами независимо от сети длительное время. В весах A&D используются батарейки типов D, AA, AAA, C.
- Жидкокристаллический дисплей. Такой тип дисплея является энергосберегающим.
- Процедура калибровки или юстировка осуществляется корректировкой значения показателей весов внешней калибровочной массой.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	HL-3000LWP
Бренд	A&D
Страна бренда	Япония
Тип весов	порционные
Наибольший предел взвешивания (НПВ), г	3000
Дискретность, г	1
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г	20
Воспроизводимость (СКО), г	1
Линейность, ± г	2
Калибровка	внешняя
Гиря	F1, F2 - 3 кг
Размер платформы, мм	174×137
Защита от пыли и влаги (IP)	IP65
Габариты, мм	220×170×63,5
Вес, кг	0.95
Страна производства	Южная Корея

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.